HS LCA-RGB-10X5-L - Feu de signalisation

1082299

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082299

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Lampe de signalisation 10 mm avec diode électroluminescente SMD 5 mm (couleurs RVB) à des fins de montage pour des épaisseurs de paroi à partir de 1,5 mm. Boîtier noir en polycarbonate (UL 94-V0) avec 4 extrémités libres de 94 mm étamées, étanche à l'eau IP68 (EN 60529)

Données commerciales

Référence	1082299
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACGABC
Product key	ACGABC
GTIN	4055626812632
Poids par pièce (emballage compris)	6,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,035 g
Numéro du tarif douanier	85318070
Pays d'origine	TN

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement.

Propriétés du produit

Type de produit	Eclairage
Nombre de pôles	1
Orientation	flexible
Type de conducteur	Feu de signalisation à cordon
Forme de tête	Tête bombée
Nombre d'affichages	1 (1 rangée x 1 colonne)

Dimensions

Diamètre	10 mm (Diamètre obturateur)
	5 mm (Diamètre objectif)
Diamètre de perçage	8 mm ^{H7}
Dimensions	94 mm (Extrémités)

Indications sur les matériaux

Couleur (Lentille)	transparent
Couleur (Boîtiers)	noir (RAL 9005)
Matériau Lentille	Polycarbonate
Matériau Boîtier	Polycarbonate

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP68
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C

Montage

Type de montage	Enfoncer

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Sac en PE

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27110350
ECLASS-15.0	27110350

ETIM

ETIM 10.0	EC002975

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr