

FBST 50-PLC RD - Pont enfichable unique



1081050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081050>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pont enfichable unique, intensité nominale: 32 A, longueur: 50 mm, coloris: rouge



Données commerciales

Référence	1081050
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	DK62Z1
Product key	DK62Z1
GTIN	4055626807812
Poids par pièce (emballage compris)	4,39 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,6 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

FBST 50-PLC RD - Pont enfichable unique



1081050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081050>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont
-----------------	------

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	32 A
---------------------------	------

Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	32 A
---------------------------	------

Dimensions

Longueur	50 mm
----------	-------

Indications sur les matériaux

Couleur	rouge (RAL 3001)
---------	------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement) (UL (Haz. Loc.))	-40 °C ... 70 °C
--	------------------

Homologations

UL, USA / Canada

Repérage	Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4
	Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X

FBST 50-PLC RD - Pont enfichable unique



1081050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081050>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081050>



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E140324



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E140324



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E140324



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E199827

FBST 50-PLC RD - Pont enfichable unique



1081050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081050>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBST 50-PLC RD - Pont enfichable unique



1081050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081050>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,019 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr