HS LC-F-T6X3-150 - Fibre optique

1082301

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082301

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fibre optique souple, transparente 3 mm en PUR, avec lentille de 6 mm en PMMA transparent et boîtier à LED 6 x 6 mm en PC noir, UL 94 HB, longueur : 150 mm non monté, pour SMD TOPLED

Avantages

- Les fibres optiques sont conçues spécialement pour les boîtiers électroniques
- Montage facile sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
- Compatibilité ESD
- Sur demande, possibilité de modifier le boîtier
- Autorise des voyants d'état et de diagnostic optiques simples

Données commerciales

Référence	1082301
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACGABC
Product key	ACGABC
GTIN	4055626812731
Poids par pièce (emballage compris)	3,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,6 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TN

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement.

Propriétés du produit

Type de produit	Fibre optique
Nombre de pôles	1
Orientation	flexible
Type de conducteur	Fibre optique souple
Forme de tête	rond, plan
Nombre d'affichages	1 (1 rangée x 1 colonne)

Propriétés électriques

Protection ESD	< 12 kV

Dimensions

Longueur	150 mm
Diamètre de perçage	5,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Fibre optique)	transparent
Couleur (Cache)	noir (RAL 9005)
Matériau Fibre optique	Polycarbonate
Matériau Cache	Polycarbonate

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C

Montage

Type de montage	Enfoncer

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27460404
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr