

# DS-PTV 2,5/4 - Segment de couvercle



1083618

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1083618>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Segment de couvercle, profondeur: 22 mm, largeur: 0,8 mm, hauteur: 33,1 mm, coloris: gris



## Données commerciales

Référence	1083618
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BE2Z1X
Product key	BE2Z1X
GTIN	4055626819181
Poids par pièce (emballage compris)	0,841 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,8 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

# DS-PTV 2,5/4 - Segment de couvercle



1083618

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1083618>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Flasque d'extrémité
-----------------	---------------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

### Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

### Dimensions

Largeur	0,8 mm
Hauteur	33,1 mm
Profondeur	22 mm

# DS-PTV 2,5/4 - Segment de couvercle



1083618

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1083618>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

### ETIM

ETIM 10.0	EC000886
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# DS-PTV 2,5/4 - Segment de couvercle



1083618

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1083618>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)