THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique

1085267

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

CRA-READY



Imprimante à transfert thermique, L'imprimante à transfert thermique THERMOMARK CARD 2.0 permet d'imprimer rapidement des matériels de repérage de haute qualité au format planche et carte. Créez des repères de haute qualité pour les applications liées au repérage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles, des appareils et des installations., poids: 6 kg, longueur: 0,325 m, largeur: 254 mm, hauteur: 194 mm, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)

Description du produit

L'imprimante THERMOMARK CARD 2.0. imprime des repères au format carte pour le repérage de qualité des blocs de jonction, conducteurs, câbles, appareils et installations. Créez facilement des étiquettes et des repères imprimés de grande qualité.

Avantages

- Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
- Pilotage et gestion faciles avec le logiciel MARKING system
- La détection automatique du matériel empêche toute erreur d'impression
- Impression rapide de haute qualité et résistante, la durée d'impression d'une carte est de moins de 8 secondes.
- Utilisation simple et intuitive via un écran tactile couleur
- Pour tous les matériaux UniCard (UCT) et UniSheet (US)
- Connexion Ethernet et USB

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique

1085267

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267

Référence	1085267
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1221
Product key	BG1221
GTIN	4055626834931
Poids par pièce (emballage compris)	9□940 g
Poids par pièce (hors emballage)	9□908 g
Numéro du tarif douanier	84433210
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi.

Propriétés du produit

Type de produit	Système de marquage
Éléments fournis	Imprimante à transfert thermique pour cartes, avec câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Manuel imprimé en allemand et en anglais. Chargeur pour planches UCT-TM... et chargeurs pour cartes US .... Resp. un conditionnement UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), ruban encreur : 50 m
Propriétés particulières	Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)

Repérage

Technologie de marquage	Thermotransfer

Propriétés de l'appareil

Largeur d'impression	104 mm
Résolution	300 dpi
Système d'exploitation	MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows 8 (32/64 bits), MS Windows 8.1 (32/64 bits), MS Windows 10 (32/64 bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

Propriétés du système

Système d'exploitation	MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows 8 (32/64 bits), MS Windows 8.1 (32/64 bits), MS Windows 10 (32/64 bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

Propriétés électriques

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)

Dimensions

Largeur	254 mm
Hauteur	194 mm
Longueur	325 mm

Indications sur les matériaux

	UCT

Matériau Étiquettes en plastique	US
	UM

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 35 °C

THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique

1085267

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267

IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-172084-UL

EAC
Identifiant de lhomologation: KZ 27978

IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-81169-M1-UL

UL Listed
Identifiant de lhomologation: E140143

CCC
Identifiant de lhomologation: 2019010904255703

cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E140403

KC
Identifiant de lhomologation: R-R-YG3-TC2_0

EAC-RoHS
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB49.B.00023

UAE-RoHS
Identifiant de lhomologation: 182175_E26-02-190200

ECAS
Identifiant de lhomologation: E25-07-163913

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	b86b10c5-dcf8-45e8-8be8-2bc4cdefc9e4

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr