UBAL 240 GN - Bloc de jonction de puissance

1086507

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1086507

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.





Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 380 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 240 mm^2, section : 35 mm^2 - 240 mm^2, Section de référence: 240 mm^2, section : 35 mm^2 - 240 mm^2, type de montage: Montage vissé, coloris: vert

Avantages

- Raccordement vissé sur mesure, pour les fils en cuivre et les conducteurs en aluminium rigides et câblés
- Des points de connexion sans entretien et graissés à l'avance facilitent le raccordement des conducteurs en aluminium
- Boîtier extrêmement solide, en polyamide renforcé de fibres de verre, avec homologation V0
- La conception spéciale des UBAL permet le raccordement simultané des fils en aluminium et en cuivre dans différents raccordements

Données commerciales

Référence	1086507
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BE1311
Product key	BE1311
GTIN	4055626879741
Poids par pièce (emballage compris)	279,08 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	EE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Bloc de jonction pour conducteurs en aluminium et fils en cuivre (AI-CU)

Généralités

Remarque	Avec des conducteurs souples, il est recommandé d'utiliser des embouts.

Propriétés du produit

Type de produit	Bloc de jonction de puissance
Gamme de produits	UBAL
Nombre de pôles	1
Nombre de connexions	2
Nombre de rangées	1
Potentiels	1

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée	8 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale	13,78 W

Caractéristiques de raccordement

Section nominale	240 mm²

Conducteur en aluminium

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M20
Remarque	Vis à tête à 6 pans creux
	Les valeurs suivantes se rapportent aux conducteurs en aluminium
	Les valeurs pour les conducteurs en aluminium se rapportent à des conducteurs câblés et rigides selon la norme EN 60228. Dans la zone de téléchargement, vous trouverez des conseils d'utilisation pour raccorder les conducteurs en aluminium.
Couple de serrage	12 ... 45 Nm
Longueur à dénuder	43 mm
Connexion selon la norme	CEI 61238-1
Section de conducteur rigide	35 mm² ... 240 mm²
Section du conducteur AWG	3/0 ... 500 (conversion selon CEI)
Section nominale	240 mm²
Int. nom.	380 A

Courant de charge maximal	380 A (Pour une section de conducteur de 240 mm² - courant d'essai selon CEI 61238-1)
Tension nominale	1000 V

Fil en cuivre

Remarque	Les valeurs suivantes se rapportent aux fils en cuivre
	Conducteurs souples de la classe 5 selon la norme EN 60228.
Couple de serrage	12 ... 45 Nm
Longueur à dénuder	43 mm
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide	35 mm² ... 240 mm²
Section du conducteur AWG	3/0 ... 500 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	150 mm² ... 185 mm²
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	35 mm² ... 185 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	35 mm² ... 185 mm²
2 conducteurs souples de même section	35 mm² ... 70 mm²
Section nominale	240 mm²
Int. nom.	415 A
Courant de charge maximal	415 A (pour section de conducteur 240 mm²)
Tension nominale	1000 V

Dimensions

Largeur	37,5 mm
Hauteur	130 mm
Profondeur	70 mm
Diamètre de perçage	3,22 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	vert (RAL 6021)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	II
Matériau isolant	PA
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	550 °C

Contrôles électriques

Essai de tension de choc

Tension témoin valeur de consigne	8 kV
Résultat	Essai réussi

Essai d'échauffement

Exigence contrôle de l'échauffement	Augmentation de température ≤ 45 K
Résultat	Essai réussi
Résistance aux courants de courte durée 250 mm²	28,8 kA
Résultat	Essai réussi

Rigidité diélectrique à fréquence industrielle

Tension témoin valeur de consigne	2,2 kV
Résultat	Essai réussi

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non

Contrôles mécaniques

Résistance mécanique

Résultat	Essai réussi

Fixation sur le support

Profilé/support de fixation	NS 35
Force d'essai, valeur de consigne	20 N
Résultat	Essai réussi

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai au brûleur à aiguille

Temps d'action	10 s
Résultat	Essai réussi

Oscillations/grésillements sur bande large

Spécification de contrôle	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spectre	Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant
Fréquence	f_1 = 5 Hz à f_2 = 250 Hz
Niveau ASD	6,12 (m/s²)²/Hz
Accélération	3,12g
Durée de contrôle par axe	5 h
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z
Résultat	Essai réussi

Chocs

Forme de choc	Semi-sinusoïdal
Accélération	30g
Durée des chocs	18 ms
Nombre de chocs dans chaque sens	3
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Résultat	Essai réussi

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.)

Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CEI 61238-1
	CEI 60947-7-1

Montage

Type de montage	Montage vissé

Dessins

Schéma de connexion



Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1086507

EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 60425

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
E				
	1000 V	380 A	3/0 - 500	-
Conducteur aluminium	1000 V	310 A	3/0 - 500	-

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	2,766 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr