IPD PL CAP W32 WP GY - Capuchon de protection

1088711

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1088711

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capuchon de protection, IPD, avec élément de verrouillage, IP66, IP68, IP69K, largeur : 32 mm, couleur : gris, pour IPD P 5P2,5..., pour IPD W 5P2,5..., IPD H 5P,5..., IPD Y 5P2,5

Avantages

- Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
- Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
- Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
- Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
- Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés

Données commerciales

Référence	1088711
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF6ZBX
Product key	AF6ZBX
GTIN	4055626891255
Poids par pièce (emballage compris)	16,34 g
Poids par pièce (hors emballage)	16 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	IMPORTANT : seul du personnel spécialisé en électrotechnique est autorisé à installer et à mettre en service les composants IPD.
Généralités	DANGER : Assurez-vous de l'absence de charge avant de monter / démonter le capuchon de protection.
Généralités	Pour les valeurs électriques, voir le produit conducteur

Propriétés du produit

Type de produit	Cache de protection
Gamme de produits	IPD
Bande de maintien disponible	non

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	3

Dimensions

Largeur	32 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
Matériau Cache de protection	PA
Matériau Joint	NBR
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Câble/conducteur

Absence d'halogène	oui

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	50

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 100 °C
Résistance au rayonnement UV	oui

Montage

Type de montage	• Positionnez le capuchon de protection centré devant la

	contrepartie. Le logo de Phoenix Contact doit se trouver en haut des deux pièces. Veillez à ce que la tige de détrompage soit positionnée à l'extérieur du modèle d'enfichage.• La connexion est codée et ne s'enclenche que dans une seule position. L'élément rotatif verrouille automatiquement la connexion et revient à sa position initiale. • Pour fixer le capuchon de protection sur une traversée de paroi IPD, la vis thermoplastique STS KN6031 2,2x6 (ou des articles comparables) peut être utilisée dans le trou prévu à cet effet (couple de serrage 0,2 Nm).
Instructions de montage	• Positionnez le capuchon de protection centré devant la contrepartie. Le logo de Phoenix Contact doit se trouver en haut des deux pièces. Veillez à ce que la tige de détrompage soit positionnée à l'extérieur du modèle d'enfichage. • La connexion est codée et ne s'enclenche que dans une seule position. L'élément rotatif verrouille automatiquement la connexion et revient à sa position initiale.
	• Veillez à ce que l'intérieur du capuchon de protection soit propre et sec avant de l'enficher. • L'élément rotatif autobloquant du capuchon de protection IPD PL CAP... et du connecteur PL... présente une tige de détrompage. Veillez à ne pas endommager la tige de détrompage.

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1088711

VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40059408

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E468743

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440691
ECLASS-15.0	27440691

ETIM

ETIM 10.0	EC002863

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr