# A 10 -25 - Embout

1090628

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090628

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout, Longueur zone de contact: 25 mm, longueur de la douille: 25 mm

## Avantages

- Les embouts sans cône d'entrée isolant sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.

## Données commerciales


| | |
|---|---|
| Référence | 1090628 |
| Conditionnement | 500 Unité(s) |
| Commande minimum | 500 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3412 |
| Product key | BH3412 |
| GTIN | 4055626901244 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,62 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,62 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Embout |
| Classe de conducteur | conducteurs flexibles, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Caractéristiques du produit | En cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique |
| | Parfaitement adaptés aux exigences des normes DIN 46228-4 et UL 486F |
| | Température continue / temporaire : +105 °C/+120 °C |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Longueur de la douille | 25 mm |
| Longueur zone de contact | 25 mm |
| Diamètre de la douille | 4,5 mm |
| Epaisseur des manchons | 0,2 mm |
| Cote intérieure collet d'isolation | 5,8 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | argenté |
| Matériau | CU-DHP |
| Revêtement | étamage galvanique |
| Qualité de surface | étamage galvanique |

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Longueur de la douille | 25 mm |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


| | |
|---|---|
| Température permanente | 105 °C |
| Température de courte durée | 120 °C |

### Normes et spécifications

| | |
|---|---|
| Design selon la norme | DIN 46228-4, UL 486F-F |

## Dessins

Dessin coté




Longueur de la douille (b), cote intérieure du collier isolant (d), diamètre de la douille (k), épaisseur de la paroi de la douille (j)

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000005 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,006 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr