

# A 10 -25 - Embout

1090628

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090628>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Embout, Longueur zone de contact: 25 mm, longueur de la douille: 25 mm



## Avantages

- Les embouts sans cône d'entrée isolant sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.

## Données commerciales

Référence	1090628
Conditionnement	500 Unité(s)
Commande minimum	500 Unité(s)
Clé de vente	BH3412
Product key	BH3412
GTIN	4055626901244
Poids par pièce (emballage compris)	0,62 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,62 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

# A 10 -25 - Embout

1090628

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090628>




## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Embout
Classe de conducteur	conducteurs flexibles, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M
Caractéristiques du produit	En cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique
	Parfaitement adaptés aux exigences des normes DIN 46228-4 et UL 486F
	Température continue / temporaire : +105 °C/+120 °C

### Dimensions

Dessin coté	
Longueur de la douille	25 mm
Longueur zone de contact	25 mm
Diamètre de la douille	4,5 mm
Epaisseur des manchons	0,2 mm
Cote intérieure collet d'isolation	5,8 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	CU-DHP
Revêtement	étamage galvanique
Qualité de surface	étamage galvanique

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques techniques

Longueur de la douille	25 mm
------------------------	-------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température permanente	105 °C
Température de courte durée	120 °C

### Normes et spécifications

Design selon la norme	DIN 46228-4, UL 486F-F
-----------------------	------------------------

# A 10 -25 - Embout


1090628

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090628>



## Dessins

Dessin coté



Longueur de la douille (b), cote intérieure du collier isolant (d), diamètre de la douille (k), épaisseur de la paroi de la douille (j)

# A 10 -25 - Embout

1090628

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090628>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

### ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# A 10 -25 - Embout

1090628

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090628>



## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,006 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)