

PTFIX-NS35 LQ - Adaptateur de rail DIN



1092937

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092937>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Adaptateur de rail DIN pour NS 35 destiné à accueillir des blocs FIX de 2,5 mm², 4 mm² et 10 mm² dans le sens vertical, couleur : gris, condit. 200



Données commerciales

Référence	1092937
Conditionnement	200 Unité(s)
Commande minimum	200 Unité(s)
Clé de vente	BEAZ11
Product key	BEAZ11
GTIN	4055626909257
Poids par pièce (emballage compris)	4,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,5 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
-----------------	------------------

Dimensions

Largeur	28,6 mm
Hauteur	58,1 mm
Profondeur	11 mm
Profondeur sur NS 35/7,5	15 mm
Profondeur sur NS 35/15	22,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Montage

Type de montage	NS 35/7,5
	NS 35/15

PTFIX-NS35 LQ - Adaptateur de rail DIN



1092937

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092937>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092937>

DNV				
Identifiant de l'homologation: TAE00002TT-05				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	500 V	24 A	-	-

PTFIX-NS35 LQ - Adaptateur de rail DIN



1092937

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092937>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 10.0	EC001024
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,032 kg CO2e