EV-T2SC_EMF - Capot de protection

1093939

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1093939

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect basic, Type 2, Capot de protection, Gen 1, Accessoires, Rectangulaire, Montage sur face avant, Trous de fixation face avant, boîtiers: noir, avec marque, à fixer sur les prises côté infrastructure, Logo estampé de PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2, Trous de fixation sur la face avant

Description du produit

Capot de protection à fermeture automatique pour prise côté infrastructure

Avantages

- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Marquage individuel avec votre propre logo
- Protection fiable de votre prise de charge, contre les intempéries et le vandalisme
- Montage particulièrement facile, grâce à un vissage frontal
- Travail de montage réduit, grâce à un joint d'étanchéité déjà moulé par injection
- Aucun cadre à part nécessaire

Données commerciales

Référence	1093939
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBFAC
Product key	XWBFAC
GTIN	4055626915128
Poids par pièce (emballage compris)	106,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	122 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques


Généralités	Trous de fixation sur la face avant

Propriétés du produit


Type de produit	Capot de protection pour prise de charge d'infrastructure
Gamme de produits	CHARX connect basic
Version	Gen 1
	Accessoires
Equipement	avec marque
Norme de charge	Type 2
Mode charge	Mode 3, cas B
Design (Capot de protection)	Rectangulaire
Logo en place	Logo estampé de PHOENIX CONTACT
Variantes spécifiques au client	Sur demande

Dimensions

Capot de protection

Dessin coté	 Dessin coté
Largeur	85 mm
Hauteur	93,7 mm
Profondeur	32,5 mm

Cotes de perçage

Dessin coté	 Gabarit de perçage
Largeur	60 mm
Hauteur	60 mm

Indications sur les matériaux

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
Matériau (Boîtier)	Plastique

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Capot de protection)	IP54
	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normes et spécifications


Normes/prescriptions	CEI 62196-2
Remarque	Conforme à la norme AFIR - UE 2025/656

Montage

Type de montage Capot de protection	Montage sur face avant (boulonnage sur la face avant)
Vis de fixation	Trous de fixation face avant


Dessins

Dessin coté




Gabarit de perçage

Dessin coté



Dessin coté

Dessin schématique



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr