THERMOMARK GO - Imprimante à transfert thermique

1090747

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

CRA-READY



L'imprimante à transfert thermique portable pour les supports de repérage au format de chargeur, avec accessoires. L'imprimante peut traiter aussi bien des étiquettes prédécoupées que des supports au format en continu jusqu'à une largeur de 24 mm

Description du produit

La THERMOMARK GO est une imprimante portable qui ouvre de nouveaux horizons à la numérisation de l'identification industrielle grâce à une commande intuitive utilisant des appareils connectés. Pilotée au moyen de l'appli MARKING system, l'imprimante robuste réalise des repérages directement sur site. La réalisation de repérages sans erreur est facile grâce aux fonctionnalités que sont notamment les interfaces de pointe, la création en continu des solutions de marquage spécifiques aux applications et une détection automatique du support. La possibilité d'imprimer des supports déjà perforés ou continus permet aux utilisateurs professionnels d'accéder à une multitude d'applications dans l'industrie et l'artisanat.

Remarque :
Ce produit n'est autorisé que dans les pays suivants et ne doit être utilisé que dans ces pays.

Andorre, Arménie, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Danemark, Allemagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Grande-Bretagne, Irlande, Islande, Italie, Japon, Canada, Kazakhstan, Kirghizstan, Croatie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Mexique, Monaco, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Suède, Suisse, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République Tchèque, Turquie, Ukraine, Hongrie, États-Unis, État de la Cité du Vatican, Chypre

Contenu de la livraison :
THERMOMARK GO, batterie, bloc d'alimentation à 4 adaptateurs, câble USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, notice abrégée

Avantages

- Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
- Impression d'étiquettes autocollantes estampées ou infinies, étiquettes à enficher et gaines thermorétractables
- Commande intégrale via les appareils numériques avec l'appli MARKING system
- Commande conviviale grâce au guidage contextuel dans le menu de l'appli MARKING system et aux assistants d'appli pour la création facile de solution de marquage spécifiques aux applications
- L'imprimante THERMOMARK GO imprime des matériels au format cassette, qui contiennent le matériel à repérer et le ruban encreur approprié
- Changement facile du matériau grâce au système de cartouche uniforme GO SERIES
- Possibilité de commande via le logiciel PROJECT complete



Données commerciales

Référence	1090747
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1221
Product key	BG1221
GTIN	4055626901510
Poids par pièce (emballage compris)	1☐812,17 g
Poids par pièce (hors emballage)	1☐174 g
Numéro du tarif douanier	84433210
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi.

Propriétés du produit

Type de produit	Système de marquage
Éléments fournis	THERMOMARK GO, batterie, bloc d'alimentation à 4 adaptateurs, câble USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, notice abrégée
Propriétés particulières	Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)

Repérage

Technologie de marquage	Transfert thermique

Propriétés de l'appareil

Largeur d'impression	22 mm
Résolution	203 dpi
Système d'exploitation	Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Propriétés du système

Système d'exploitation	Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Propriétés électriques

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	12 V DC

Dimensions

Largeur	135 mm
Hauteur	175 mm
Longueur	70 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 40 °C

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090747

EAC
Identifiant de lhomologation: KZ 27978

EAC-RoHS
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB49.B.00023

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E140403

FCC
Identifiant de lhomologation: SQBL652

Industry Canada
Identifiant de lhomologation: 3147A-BL652

ANATEL
Identifiant de lhomologation: 13250-21-06497

CCC
Identifiant de lhomologation: 2021010904441897

EU-Type Examination Certificate
Identifiant de lhomologation: UL TEC-03687

EU-Type Examination Certificate
Identifiant de lhomologation: 0370-RED-4490

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr