

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit de mise à niveau d'un système d'exploitation Windows® 7 spécifique vers Windows 10 2016 IoT LTSC (Entry). Le kit contient une unité de stockage USB et un autocollant de certificat d'authenticité Microsoft®.

Les plateformes IPC suivantes sont prises en charge par la licence Windows 10 IoT LTSC 2016Entry : VL2 BPC/PPC 1000, BL BPC/PPC 2000, VL BPC/PPC 2000, VL2 BPC/PPC 2000.

Description du produit

Cet outil de mise à niveau ne fonctionne qu'avec les produits IPC de Phoenix Contact fournis à l'origine avec le système d'exploitation Windows® 7. Attention, l'utilisation de cet outil pour mettre un système à niveau écrase toutes les données enregistrées jusque-là.

Données commerciales

Référence	1096118
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRBAAZ
Product key	DRBAAZ
GTIN	4055626927022
Poids par pièce (emballage compris)	20 g
Poids par pièce (hors emballage)	20 g
Numéro du tarif douanier	85235190
Pays d'origine	US

1096118

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1096118>

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	Les plateformes IPC suivantes sont prises en charge par la licence Windows 10 IoT LTSC 2016Entry : VL2 BPC/PPC 1000, BL BPC/PPC 2000, VL BPC/PPC 2000, VL2 BPC/PPC 2000.
------------------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Kit de développement
-----------------	----------------------

WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Progiciel



1096118

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1096118>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19209090
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001675
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---