MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK - Etiquette de repérage pour câble

1116137

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116137

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

CRA-READY



Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, jaune (RAL 1018), vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, plage de diamètre de câble: 2 ... 3 mm, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 3 mm, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 6500 mm, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)

Avantages

- Solution de repérage de grande qualité et résistante aux solvants créée par impression à transfert thermique pour les applications industrielles
- Grâce au format sans fin, il est possible de créer avec flexibilité une étiquette thermorétractable de la largeur nécessaire, suivant l'utilisation
- Système de chargeurs de matériau simple et efficace : le matériau à imprimer et le ruban encreur adapté sont directement disponibles
- Pas de différence au niveau visuel, lors du marquage ultérieur de repérages déjà faits, avec une imprimante à rouleau de bureau
- Ce film transparent recouvre le repérage et le protège durablement contre les saletés et l'abrasion
- Les étiquettes thermorétractables ne forment pas d'épaisseurs, ce qui permet de tirer le câble ultérieurement, p. ex. dans des goulottes
- Ce matériau est homologué cUL

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1116137
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)

MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK - Etiquette de repérage pour câble

1116137

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116137

Clé de vente	BG221E
Product key	BG221E
GTIN	4063151040758
Poids par pièce (emballage compris)	80 g
Poids par pièce (hors emballage)	68 g
Numéro du tarif douanier	39173200
Pays d'origine	CN

MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK - Etiquette de repérage pour câble

1116137

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116137

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi.

Propriétés du produit

Type de produit	Repère pour conducteur
Propriétés particulières	Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)

Repérage

Nombre d'étiquettes	1
Nombre d'étiquettes par ligne	1
Technologie de marquage	Transfert thermique

Dimensions

Hauteur	18 mm
Longueur	6,5 m

Champ de texte

Largeur du champ de texte	6500 mm
Hauteur du champ de texte	8 mm

Indications sur les matériaux

Epaisseur film	89 µm
Epaisseur colle	23 µm
Adhésif	Acrylate
Couleur (Étiquette)	jaune (RAL 1018)
Couleur (Repérage)	noir (RAL 9005)
Matériau embase	Polymère vinylique
Composants	exempt de silicone

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	≤ 3,00 mm
	2 mm ... 3 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Température ambiante recommandée (stockage/transport)	21 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Essai réussi

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h
Méthode	Irradiation artificielle.

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Essai réussi
n-hexane [CAS n° 110-54-3]	Essai réussi
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1]	Essai réussi

Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 22479:2022-08
Résultat	Essai réussi
Méthode	Méthode B
Cycles	2

Essai au brouillard salin

Spécification de contrôle	DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Résultat	Essai réussi

Montage

Type de montage	collage

MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK - Etiquette de repérage pour câble

1116137

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116137

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116137

cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: MH48542

MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK - Etiquette de repérage pour câble

1116137

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116137

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	4,055 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr