

1115581

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1115581>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cavalier Duplex OS2, monomode, ST-SC, finition UPC, longueur 2 m



Avantages

- Pontet de câble FO à fibre optique en forme de 8
- Fabriqué à partir d'un matériau exempt d'halogène, ignifuge, conforme à la directive RoHS
- Excellentes caractéristiques mécaniques et optiques
- Utilisation en intérieur, convient pour la répartition fibre optique et les terminaux
- Fabriqué à partir d'un matériau exempt d'halogène, ignifuge, conforme à la directive RoHS
- Tous les composants satisfont à la norme UL 94, V0
- Les caractéristiques répondent aux normes industrielles optiques et mécaniques
- Affaiblissement d'insertion $\leq 0,5$ dB (varie selon l'état)
- Connecteur avec rectification UPC pour des valeurs d'atténuation optimales

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 1115581 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ABNIBC |
| Product key | ABNIBC |
| GTIN | 4063151040116 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 38,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 21 g |
| Numéro du tarif douanier | 85447000 |
| Pays d'origine | CN |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Nombre de pôles | 2 |
| Enfichable | Connecteur ST/UPC-SC/UPC |

Propriétés électriques

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Support de transmission | Fibre de verre monomode |
| Taux de transmission | 100 Gbit/s |
| Vitesse de transmission | 100 GBit/s |

Propriétés mécaniques

| | |
|--|------|
| Résistance à la traction courte/permanente | 70 N |
|--|------|

Caractéristiques mécaniques

| | |
|--------------------|-------|
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
|--------------------|-------|

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Gaine extérieure, matériau | LSZH |

Dimensions

Dimensions extérieures

| | |
|-------------------------|------|
| Diamètre extérieur min. | 2 mm |
| Diamètre extérieur max. | 4 mm |

Connecteur

Raccordement 2

| | |
|------|---------------------------|
| Type | connecteur mâle SC Duplex |
|------|---------------------------|

Câble/conducteur

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Longueur du câble | 2,00 m |
| Poids de gaine | 5,30 kg/km |
| Type | Fibre de verre monomode |
| Type de câble | Zipcord |
| Symbole du câble | I-V(ZN)H |
| Structure de câble | Figure 8 : câble |
| Diamètre extérieur du câble | 2,00 mm |
| Gaine extérieure, matériau | LSZH |
| Gaine extérieure, couleur | jaune |
| Fil unique, nombre de cordons | 2 |
| Fils, diamètre | 900 µm |

1115581

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1115581>

| | |
|--|---|
| Rayon de flexion permanent | 50 mm |
| Rayon de flexion court/permanent | 30 mm |
| Plus petit rayon de flexion, pose fixe | 30 mm |
| Plus petit rayon de flexion, pose souple | 16 mm |
| Résistance à la traction courte/permanente | 70 N |
| Compression transversale permanente | 100,00 N/cm |
| Absence d'halogène | selon CEI 60754-1/2 |
| Résistance à l'huile | aucune résistance à l'huile, à l'essence, aux acides et aux liquides alcalins |
| Étanche aux fumées | selon CEI 61034 |
| Résistance à la propagation des flammes | oui |
| Comportement au feu | Pas de gaz d'incendie toxiques ou corrosifs |

Câble fibre optique

| | |
|-------------------------------|--|
| Nombre de fibres | 2 |
| Fibre | Fibre de verre |
| Type de fibre | Fibre de verre monomode 9/125 µm |
| Câble, amortissement | 0,5 dB/km (1310 nm), 0,4 dB/km (1550 nm) |
| Atténuation | ≤ 0,5 dB/km (1310 nm) |
| Affaiblissement de régularité | ≥ 50 dB |
| Support de transmission | Fibre de verre monomode |

Normes et spécifications

| | |
|---|---|
| Comportement au feu | Pas de gaz d'incendie toxiques ou corrosifs |
| Résistance à la propagation des flammes | oui |
| Résistance à l'huile | aucune résistance à l'huile, à l'essence, aux acides et aux liquides alcalins |
| Étanche aux fumées | selon CEI 61034 |
| Normes/précriptions | CEI 61300-3-4 |
| | RL : CEI 61300-3-6 |

1115581

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1115581>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27061003 |
| ECLASS-15.0 | 27061003 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002700 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

1115581

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1115581>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr