

# CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir



1134913

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1134913>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, type de contact: Embouts isolés et non isolés, normes/prescriptions: DIN 46228-1, DIN 46228-4, section min.: 0,14 mm<sup>2</sup>, section max.: 10 mm<sup>2</sup>, pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm<sup>2</sup>, ajustement automatique à la section, insertion frontale, sertissage: Sertissage trapézoïdal, poids 302 g, noir

## Avantages

- Grande plage de coupes de 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>
- Pour embouts jusqu'à une longueur de 18 mm
- Manipulation confortable grâce à son envergure réduite avec une continuité optimale de la force manuelle
- Sécurité d'utilisation grâce au verrouillage forcé et à la matrice à réglage automatique
- Réglage automatique en continu pour les embouts TWIN

## Données commerciales

Référence	1134913
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3131
Product key	BH3131
GTIN	4063151067168
Poids par pièce (emballage compris)	389,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	301,8 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage trapézoïdal
Caractéristiques du produit	Matrice de sertissage rotative et auto-réglable (variantes duo)
	Compact, léger et parfaitement équilibré
	Faible envergure
	Poignée ergonomique à deux composants
	Faible force d'actionnement
	Adaptée aux embouts TWIN
	Poignée avec patin antidérapant
	Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable sans outil

### Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section max.	10 mm <sup>2</sup>
AWG min.	26
AWG max.	8

### Propriétés électriques

Fusible	DIN 46228-1, DIN 46228-4
---------	--------------------------

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	0,14 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> (2 x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2 x 4 mm <sup>2</sup> )
Section AWG	26 ... 8 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

### Dimensions

Largeur	65 mm
Hauteur	25 mm
Longueur	180 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

# CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir



1134913

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1134913>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir



1134913

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1134913>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)