

ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connecteur de bus sur rail DIN



1136500

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1136500>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'adaptateur Power-Rail (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER) à 2 pôles permet l'adaptation des modules MINI et MACX Analog pour l'alimentation par les Power-Rail-UPR-03 et -UPR-05 universels.

Données commerciales

Référence	1136500
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	DK111Z
Product key	DK111Z
GTIN	4063151072902
Poids par pièce (emballage compris)	4,12 g
Poids par pièce (hors emballage)	4 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connecteur de bus sur rail DIN



1136500

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1136500>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur de bus sur rail DIN
-----------------	--------------------------------

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Courant de référence	≤ 150 mA (Sortie alimentation)
Plage de tension de service	9,9 V DC ... 30 V DC
Tension nominale U_N	24 V DC

Caractéristiques de raccordement

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Qualité de surface	Entièrement doré
Matériau de contact	Alliage de Cu
Matériau isolant	PBT
Groupe d'isolant	I
IRC selon CEI 60112	600
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Montage

Type de montage	Systèmes Power Rail UPR-03 et UPR-05
-----------------	--------------------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C (Position de montage au choix)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 95 % (pas de condensation)
Choc (fonctionnement)	15g (DIN EN 60068-2-27)
Vibration (fonctionnement)	5g (DIN EN 60068-2-6)

ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connecteur de bus sur rail DIN



1136500

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1136500>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connecteur de bus sur rail DIN



1136500

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1136500>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,542 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr