BL2 PPC7 1201 - Panel PC

1139137

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1139137

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Panel PC (PPC) avec indice de protection IP65, écran 7 pouces, processeur Intel® Celeron® N3350 et mémoire vive de 4 Go.

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1139137
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRBABB
Product key	DRBABB
GTIN	4063151086329
Poids par pièce (emballage compris)	1☐870 g
Poids par pièce (hors emballage)	1☐280 g
Numéro du tarif douanier	84714100
Pays d'origine	TW

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Panel PC

Caractéristiques de l'ordinateur

Processeur	Intel® Celeron® N3350
Système d'exploitation	sans système d'exploitation
Mémoire vive	4 GB DDR3 SODIMM
Stockage de données	sans mémoire de données
Refroidissement	passif

Écran

Type d'écran	17.8 cm / 7"-TFT
Résolution d'écran	1024 x 600 Pixel(s) (WVGA), TFT de 7 pouces
Technologie tactile	capacitif projeté (PCAP)
Type d'éclairage de l'écran	LED
Luminosité	300 cd/m² typique (réglable)
MTBF	> 20000 h
Palette de couleurs	16,2 millions de couleurs
Angle de lecture en bas	Tactile à 10 points

Propriétés électriques

Durée de vie de la batterie	5 ans (typ.)

Alimentation

Bloc d'alimentation	24 V DC ±20 %
Courant max. absorbé	1,07 A

Horloge en temps réel

Horloge temps réel	oui (sauvegarde par batterie)

Caractéristiques de raccordement

Alimentation

Type de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur AWG	28 ... 16
Longueur à dénuder	7 mm

Interfaces

Interfaces	1x COM (RS-232)
	1x USB 2.0
	2x USB 3.0
	2x COM (RS-232/422/485)

Sortie moniteur	1x HDMI
Réseau	2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45
Jeu de puces LAN	Intel® I211-AT

Dimensions

Dimensions extérieures

Largeur / Hauteur / Profondeur	196 mm / 134 mm / 48 mm

Dimensions de montage

Largeur / Hauteur / Profondeur de montage	186 mm / 124 mm / (Découpe murale pour écran 7")

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65 (face avant), IP20 (dos)
Température ambiante (fonctionnement)	-5 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 90 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	10 % ... 90 % (pas de condensation)
Choc	20g, 11 ms selon CEI 60068-2-27
Vibrations (service)	DIN EN 60068-2-6

Montage

Type de montage	Montage dans la découpe de la paroi ou à l'aide d'un support VESA

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1139137

IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: US-36011-UL

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19200103
ECLASS-15.0	19200103

ETIM

ETIM 9.0	EC001414

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(n° CAS: 110-71-4)
	Lead titanium trioxide(n° CAS: 12060-00-3)
	Lead(n° CAS: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr