

# FLKM 14-PA-ET200SP - Adaptateur frontal



1166173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1166173>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur frontal VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® ET200SP, avec un connecteur mâle FLK/IDC à 14 pôles, max. 8 canaux commutables

## Données commerciales

Référence	1166173
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK231S
Product key	DK231S
GTIN	4063151180829
Poids par pièce (emballage compris)	27,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	35 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur frontal
Gamme de produits	VARIOFACE

### Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite

Isolant	Isolation fonctionnelle
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

### Propriétés électriques

Tension de service (DC)	≤ 60 V DC
Durée d'enclenchement	100 % ED
Courant (par branche)	≤ 1 A
Courant (Alimentation en tension via IDC/FLK)	≤ 3 A
Courant (Alimentation en tension via le raccordement Push-in)	≤ 8 A

### Distances dans l'air et lignes de fuite

Tension d'isolement assignée	63 V
Tension de tenue aux chocs assignée	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

### Automate pris en charge: SIEMENS ET 200SP

Unité de base adaptée	6ES7193-6BP00-0BA0
	6ES7193-6BP00-2BA0
	6ES7193-6BP00-0DA0
	6ES7193-6BP00-2DA0
Module de périphérie adapté	6ES7131-6BF01-0BA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7131-6BF01-2BA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7131-6BF01-0AA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7131-6BF01-2AA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7131-6BF60-0AA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7131-6BF00-0CA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7131-6BF00-0DA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7132-6BF01-0BA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7132-6BF01-2BA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7132-6BF01-0AA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7132-6BF01-2AA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7132-6BF61-0AA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7132-6BF01-0CA0 (Base Units A0/A1)

## Caractéristiques de raccordement

### Raccordement 1 (niveau de commande)

Type de raccordement	Raccord enfichable
----------------------	--------------------

# FLKM 14-PA-ET200SP - Adaptateur frontal



1166173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1166173>

Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	18

## Raccordement 2 (niveau terrain)

Connexion selon la norme	CEI 60603-13
Type de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	14
Cycles d'enfichage	> 50
Pas	2,54 mm

## Raccordement 3 (alimentation)

Type de raccordement	Raccordement à ressort Push-in
Longueur à dénuder	9 mm
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	2
Section de conducteur rigide	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Avec embout sans cône d'entrée isolant)
	0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Embout avec cône isolant en plastique)
Section conduct. AWG	26 ... 16
Pas	3,81 mm

## Dimensions

### Dimensions de l'article

Largeur	14,9 mm
Hauteur	52,95 mm
Profondeur	48,99 mm

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection (Module)	IP00
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m

## Homologations

### UL, USA / Canada

Repérage	UL 508 Recognized
----------	-------------------

## Normes et spécifications

### Distances dans l'air et lignes de fuite

# FLKM 14-PA-ET200SP - Adaptateur frontal



1166173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1166173>

Normes/Prescriptions	EN IEC 60664-1
----------------------	----------------

## Montage


Type de montage	Montage par enfichage
Position de montage	indifférent

## Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
------------------------------------	--

## Dessins

Schéma de connexion



1166173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1166173>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1166173>



### UL Listed

Identifiant de l'homologation: E238705



### cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E238705

# FLKM 14-PA-ET200SP - Adaptateur frontal



1166173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1166173>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

### ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

1166173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1166173>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)