

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Mémoire de programme/configuration



1151112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151112>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Mémoire de configuration et des programmes pour l'enregistrement des programmes d'application, des licences et d'autres fichiers dans le système de fichiers de l'API, enfichable, 8 Go.

Avantages

- Mémoire des programmes d'application, des licences et d'autres fichiers dans le système de fichiers de l'API
- Mémoire de programme et de configuration

Données commerciales

Référence	1151112
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRADZA
Product key	DRADZA
GTIN	4063151149031
Poids par pièce (emballage compris)	9,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	9 g
Numéro du tarif douanier	85235190
Pays d'origine	DE

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Mémoire de programme/configuration



1151112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151112>

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Support de stockage
Application	Mémoire des programmes/de configuration
Position de montage	vertical
Type de mémoire	FLASH-EPROM
Taille de la mémoire	8 Goctet(s)
Partitionnement (Conteneur sous licence)	64 Moctet(s) (pré-partitionné)
Partitionnement (Système de fichiers superposé)	7,5 Goctet(s) (pré-partitionné)

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	0,264 W
---	---------

Alimentation

Tension d'alimentation	3,3 V DC
Plage de tension d'alimentation	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Courant absorbé typique	typ. 80 mA

Indications sur les matériaux

Matériau (Boîtier)	Plastique
Matériau du boîtier	Plastique

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------------	------------------

Montage

Position de montage	vertical
---------------------	----------

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Mémoire de programme/configuration



1151112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151112>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

ETIM

ETIM 9.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Mémoire de programme/configuration



1151112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151112>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-50

Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr