THERMOMARK GO.K SET - Kit imprimante à transfert thermique

1184148

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184148

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Imprimante à transfert thermique portable pour les supports de repérage au format de chargeur, avec accessoires dans une mallette pratique du système L-BOXX éprouvé. L'imprimante peut imprimer des supports au format en continu jusqu'à une largeur de 24 mm.

Description du produit

La THERMOMARK GO K SET comprend une imprimante portable, idéale pour le marquage rapide sur site. L'imprimante à transfert thermique est robuste, facile à utiliser et polyvalente. Elle imprime les supports continus pour le repérage des blocs de jonction, des câbles, des conducteurs, des appareils et des installations.

Contenu de la livraison :
THERMOMARK GO.K, coffret, batterie, bloc d'alimentation avec 4 adaptateurs, câble USB, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, notice abrégée

Avantages

- Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
- 8 codes-barres différents et plus de 300 symboles peuvent être intégrés, jusqu'à 20 projets peuvent être créés et enregistrés directement sur l'appareil
- Impression d'étiquettes autocollantes, non adhésives et de gaines thermorétractables
- La THERMOMARK GO K imprime des matériels au format cassette, qui contiennent le matériel à repérer et le ruban encreur approprié
- Guidage utilisateur intuitif grâce une structure claire du menu et des touches de saisie directe
- Possibilité de commande via le logiciel PROJECT complete
- Une flexibilité maximale pour toutes les conditions de transport grâce au système éprouvé L-BOXX
- Tout sous la main à tout moment lors de vos déplacements : la mallette est assez spacieuse pour votre imprimante et ses accessoires ainsi que pour 9 chargeurs de matériau
- Protection optimale de votre imprimante dans toutes les situations du quotidien grâce à des matériaux résistants et un étrier qui ferme bien
- Rangement et transport faciles et efficaces de votre imprimante portable

THERMOMARK GO.K SET - Kit imprimante à transfert thermique

1184148

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184148



Données commerciales

Référence	1184148
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1222
Product key	BG1222
GTIN	4063151223533
Poids par pièce (emballage compris)	3☐390 g
Poids par pièce (hors emballage)	2☐130,23 g
Numéro du tarif douanier	84433210
Pays d'origine	CN

THERMOMARK GO.K SET - Kit imprimante à transfert thermique

1184148

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184148

Ce kit comprend

THERMOMARK GO.K - Imprimante à transfert thermique

1184146

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184146



Mobile thermal transfer printer for marking materials in cartridge format. The printer can print materials in continuous format up to a material width of 24 mm.

THERMOMARK GO ACCU - Accu

0805009

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0805009



Batterie pour l'utilisation mobile des imprimantes THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

THERMOMARK GO.K SET - Kit imprimante à transfert thermique

1184148

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1184148

THERMOMARK GO ADAPTER - Bloc d'alimentation

0805010

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0805010



Batterie avec 4 adaptateurs pour l'utilisation des imprimantes THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple

0803939

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803939



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, longueur de rouleau: 8 m, hauteur du champ de texte: 16 mm, largeur du champ de texte: 8000 mm, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)

MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etiquette en tissu

0803936

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803936



Etiquette en tissu, Rouleau, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, longueur de rouleau: 6 m, hauteur du champ de texte: 16 mm, largeur du champ de texte: 6000 mm, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)

THERMOMARK GO CASE - Mallette

1229456

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1229456



Coffret pratique et robuste pour ranger les imprimantes mobiles THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K ainsi que les accessoires. La mallette peut accueillir 9 chargeurs de matériau et offre une flexibilité maximale pour toutes les situations de transport grâce au système L-BOXX éprouvé.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Système de marquage
Éléments fournis	THERMOMARK GO.K, coffret, batterie, bloc d'alimentation avec 4 adaptateurs, câble USB, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, notice abrégée

Repérage

Technologie de marquage	Transfert thermique

Propriétés de l'appareil

Largeur d'impression	24 mm
Résolution	203 dpi
Système d'exploitation	Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Propriétés du système

Système d'exploitation	Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Dimensions

Largeur	357 mm
Hauteur	117 mm
Longueur	442 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 40 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr