

SACB-4/ 8-L-30,0PUR SCO P - Boîtier répartiteur



1193684

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1193684>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier répartiteur

Données commerciales

Référence	1193684
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF3CBA
Product key	AF3CBA
GTIN	4063151250003
Poids par pièce (emballage compris)	4 □ 125 g
Poids par pièce (hors emballage)	3 □ 000 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

1193684

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1193684>

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	24 V DC
Courant total de référence	12 A
Intensité max. admissible par circuit	2 A
Intensité max. admissible par prise	4 A

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67

1193684

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1193684>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440108
ECLASS-15.0	27440108

ETIM

ETIM 10.0	EC002585
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

1193684

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1193684>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr