

HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module



1182094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1182094>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cadre support de module, taille: B24, version : pour le côté embase (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², application: Cadre support de module



Données commerciales

Référence	1182094
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7ACD
Product key	AF7ACD
GTIN	4063151217167
Poids par pièce (emballage compris)	91,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	90,3 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module



1182094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1182094>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Ce produit remplace 1417402 HC-M-B24-MF-B
-------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Cadre support de module
Série	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
	HC-M-00
Application	Cadre support de module
Type	B24
	B48
Nombre de prises	6
Type de cadre	Cadre support de module

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section raccordable	4 mm² ... 6 mm² (pour conducteur PE côté puissance)
	1 mm² ... 2,5 mm² (pour conducteur PE côté commande)
Section raccordable AWG	12 ... 10 (pour conducteur PE côté puissance)
	18 ... 14 (pour conducteur PE côté commande)
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC)


Dimensions

HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module



1182094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1182094>

Dessin coté		
Largeur		34,9 mm
Hauteur		36 mm
Longueur		111 mm

Indications sur les matériaux

Matériau de porte-contacts	Alliage de zinc coulé sous pression
----------------------------	-------------------------------------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Montage

Instructions de montage	HC-MHR-PE16 (1636981) pour extension de connexion PE sur 16 mm ² .
	Pour les conducteurs PE, protéger l'extrémité du conducteur (raccords vissés PE sans protège-fil), pour les boîtiers sans raccords avec sortie latérale la longueur du filetage du raccordement vissé est de 12 mm max.
	Lorsque le cadre support de module est utilisé dans des boîtiers métalliques, assurez le raccordement du conducteur de protection sur le cadre support de module via la connexion PE prévue à cet effet ou un module PE métallique spécial.


HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1182094>

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1182094>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1182094>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976



CSA

Identifiant de l'homologation: 158887



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E468743

HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module



1182094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1182094>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

ETIM

ETIM 10.0	EC002312
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--