CRIMPFOX 4 IN 1 - Outillage multifonctions

1200101

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200101

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Outil pour le traitement des embouts de 0,5 mm^2 à 2,5 mm^2, conformément à la norme DIN 46228-4, équipé d'un dispositif de blocage, d'un chargeur et d'une unité de coupe, de dénudage, de torsion et de sertissage.

Avantages

- Robustesse et durabilité grâce à l'utilisation de plastiques résistants et de métaux traités
und vergüteter Metalle
- Pince à sertir multifonction pour le traitement de rubans d'embouts selon DIN 46228-4
Aderendhülsenbändern nach DIN 46228-4
- Qualité de sertissage élevée et constante garantie par le blocage imposé intégré
- Jusqu'à 30 % de gain de temps, du fait que les étapes de processus nécessaires à la confection du conducteur ne peuvent être réalisées qu'avec un seul outil
- Les processus pouvant être visualisés directement sur la pince simplifient l'utilisation

Données commerciales

Référence	1200101
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3131
Product key	BH3131
GTIN	4055626042381
Poids par pièce (emballage compris)	261,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	261 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Indent à sertir
Caractéristiques du produit	Couper, dénuder, torsader et sertir en un seul outil
	Changement de chargeur sans outil pour embouts
	Butée de longueur pour le dénudage
	Avec dispositif de verrouillage automatique
Section min.	0,5 mm²
Section max.	2,5 mm²
AWG min.	20
AWG max.	14

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section AWG	20 ... 14
Longueur à dénuder	11 mm

Dimensions

Largeur	31,5 mm
Hauteur	100 mm
Longueur	180 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200101

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	31,129 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr