CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC - Pince à sertir

1202882

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202882

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour embouts isolés et non isolés suivant DIN 46228 Parties 1 et 4, de 0,14 mm^2 . .. 6 mm^2, également pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm^2, ajustement automatique à la section, insertion latérale

Avantages

- Le dispositif de blocage veille à une haute qualité constante des résultats de sertissage
- Le contour ergonomique de la poignée assure une manipulation aisée sans fatigue
- La largeur de poignée particulièrement étroite s'ajuste parfaitement à toutes les mains
- Une force d'actionnement réduite de maximum 30 % grâce à la transmission optimisée à levier
- Vue optimale dans la zone de sertissage

Données commerciales

Référence	1202882
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3131
Product key	BH3131
GTIN	4063151267377
Poids par pièce (emballage compris)	453,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	368,74 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	DIN 46228-1, DIN 46228-4

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage à quatre pans
Caractéristiques du produit	Matrice de sertissage auto-réglable
	Vue optimale sur la zone de sertissage
	Compact, léger et parfaitement équilibré
	Faible envergure
	Poignée ergonomique à deux composants
	Faible force d'actionnement
	Adaptée aux embouts TWIN
	Poignée avec patin antidérapant
	Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable sans outil

Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,14 mm²
Section max.	6 mm²
AWG min.	26
AWG max.	10

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,14 mm² ... 6 mm² (2 x 0,5 mm² ... 2 x 4 mm²)
Section AWG	26 ... 10 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

Dimensions

Largeur	65 mm
Hauteur	22 mm
Longueur	175 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir/vert

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr