

# ZAP 100 - Outil de sertissage, pneumatique



1203259

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203259>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir pneumatique, pour embouts selon DIN 46228-1 : 1992-08 et DIN 46228-4 : 1990-09, pour section de câble 4 - 10 mm<sup>2</sup>

## Avantages

- Les pinces à sertir pour embouts de section comprise entre 0,25 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup> fonctionnent avec de l'air comprimé.

## Données commerciales

Référence	1203259
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH3232
Product key	BH3232
GTIN	4017918018146
Poids par pièce (emballage compris)	754,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	711,8 g
Numéro du tarif douanier	84671900
Pays d'origine	DE

# ZAP 100 - Outil de sertissage, pneumatique



1203259

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203259>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Automate à sertir
Sertissage	en trapèze
Consommation d'air par sertissage	0,2 l
Plage de pression	4,00 bar ... 6,00 bar
Caractéristiques du produit	Démarrage du cycle de sertissage au moyen de l'interrupteur manuel
	Œillet pour l'utilisation d'un équilibreur
	Plusieurs empreintes de matrices
	Largeur de la matrice : 12 mm
	La goulotte d'insertion facilite le positionnement

### Propriétés électriques

Plage de fréquence	0 Hz
--------------------	------

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	4 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
------------------	--

### Dimensions

Largeur	44 mm
Hauteur	44 mm
Longueur	200 mm

# ZAP 100 - Outil de sertissage, pneumatique



1203259

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203259>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203259>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549



**EAC**

Identifiant de l'homologation: 0278662

# ZAP 100 - Outil de sertissage, pneumatique



1203259

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203259>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

### ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# ZAP 100 - Outil de sertissage, pneumatique



1203259

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203259>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO<sub>2</sub>e kg

67,21 kg CO<sub>2</sub>e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)