ZAP 100 T - Outil de sertissage, pneumatique

1203262

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203262

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir pneumatique pour établi, pour embouts selon DIN 46228-1 : 1992-08 et DIN 46228-4 : 1990-09, pour section de câble 4 - 10 mm^2

Avantages

- Ces pinces à sertir ont été spécialement conçues pour la préconfection de conducteurs.
- L'opération de sertissage est déclenchée par une commande actionnée au pied.
- Deux bacs de stockage intégrés garantissent un accès rapide aux embouts.

Données commerciales

Référence	1203262
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3232
Product key	BH3232
GTIN	4017918018153
Poids par pièce (emballage compris)	2□939 g
Poids par pièce (hors emballage)	2□928,4 g
Numéro du tarif douanier	84678900
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Automate à sertir
Sertissage	en trapèze
Consommation d'air par sertissage	0,2 l
Plage de pression	4,00 bar ... 6,00 bar
Caractéristiques du produit	Démarrage du cycle de sertissage par interrupteur à pédale
	Plusieurs empreintes de matrices
	Coque intégrée pour embouts
	Largeur de la matrice : 12 mm
	La goulotte d'insertion facilite le positionnement

Propriétés électriques

Plage de fréquence	0 Hz

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	4 mm² ... 10 mm²

Dimensions

Largeur	140 mm
Hauteur	70 mm
Longueur	200 mm

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203262

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01549

EAC
Identifiant de lhomologation: 0278662

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr