

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adaptateur de fusible



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1186508>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur pour fiche de fusible à utiliser sur un bloc de jonction de base PLC de 6,2 mm. Pour fusibles 5 x 20 mm. Tension de service : 120 ... 230 V AC/DC. Avec LED pour l'affichage de la défaillance des fusibles.

Données commerciales

Référence	1186508
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	DK62Z4
Product key	DK62Z4
GTIN	4063151228309
Poids par pièce (emballage compris)	12,82 g
Poids par pièce (hors emballage)	12,82 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	Si le fusible est défectueux, le circuit électrique suivant est sous tension. Courant absorbé avec fusible défectueux.
------------------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur
Gamme de produits	PLC-INTERFACE
Application	Adaptateur

Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite à l'intérieur d'un circuit électrique

Isolant	Isolement sécurisé, isolation renforcée
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Courant absorbé	0,4 mA ... 1,3 mA (Voyant lumineux)
Fusible	G / 5 x 20

Distances dans l'air et lignes de fuite à l'intérieur d'un circuit électrique

Tension d'isolement assignée	250 V AC
Tension de tenue aux chocs assignée	6 kV

Alimentation

Courant absorbé	0,4 mA ... 1,3 mA (Voyant lumineux)
-----------------	-------------------------------------

Dimensions

Largeur	6,2 mm
Hauteur	80 mm
Profondeur	130 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Indice de protection (Emplacement de montage)	IP54 (Emplacement de montage)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (tenir compte du derating)
Température ambiante (fonctionnement) (UL (Haz. Loc.))	-40 °C ... 70 °C (1 A)
	-40 °C ... 60 °C (2 A)
	-40 °C ... 50 °C (3 A)
	-40 °C ... 40 °C (6 A)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	≤ 2000 m

Homologations

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adaptateur de fusible



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1186508>

UL, USA / Canada

Repérage	Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4
	Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X

Normes et spécifications


Distances dans l'air et lignes de fuite à l'intérieur d'un circuit électrique

Normes/Prescriptions	DIN EN 50178
----------------------	--------------

Montage

Position de montage	indifférent
---------------------	-------------


Dessins



Déclassement : uniquement protection contre les courts-circuits : valeur nominale 6,3 A/0,7 W


(1) Disposition individuelle

(2) Arrangement composé



Déclassement : protection contre les surcharges et les courts-circuits : valeur nominale 6,3 A/1,6 W

Schéma de connexion



PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adaptateur de fusible



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1186508>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1186508>



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E140324



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E140324



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E140324



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E199827

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adaptateur de fusible



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1186508>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adaptateur de fusible



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1186508>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr