FOC-PP-OS4S-LCD2-OM1 - Répartiteur

1208054

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208054

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier répartiteur de rails DIN 2x LC-Duplex sur ODC 4pol

Répartiteur, Module pour profilé, Ethernet, 4-pôles, type de raccordement: Connecteur ODC, matériau: Métal, indice de protection: IP20, taille de boîtier: 1, coloris: gris

Description du produit

Répartiteurs de rails DIN de la série FDX-20 pour raccordement Plug & Play, équipés de 2 prolongateurs LC-Duplex et d'un connecteur ODC à 4 pôles, fixation du connecteur en dessous (il est aussi possible de fixer le connecteur au-dessus). Boîtier (2 parties) préparé pour un montage sur rail DIN à l'aide d'un adaptateur à l'arrière (peut aussi être monté sur le côté)

Avantages

- Commande en face avant intuitive et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène
- Montage sur rail DIN possible dans six sens de positionnement
- Conforme aux normes industrielles
- Durée du montage réduite par Plug and Play
- Schéma des pôles en ligne dans un lien
- Connexion de données sécurisée à long terme grâce à des composants rigoureusement testés
- Montage par encliquetage sur les rails DIN courants NS 35/7,5 ou NS 35/15
- Vitesse de transmission pouvant atteindre 1 000 Mbit/s

Données commerciales

Référence	1208054
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNHAC
Product key	ABNHAC
GTIN	4063151275396
Poids par pièce (emballage compris)	548,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	465,741 g
Numéro du tarif douanier	85367000
Pays d'origine	Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîte de répartiteur réseau
Type	Module pour profilé
Nombre de pôles	4
Enfichable	LC-Duplex
Nombre de conducteurs	4
Nombre de prises	2
Nombre de prises	4
Capot de protection	oui
Sortie du câble	haut en bas

Propriétés électriques

Atténuation	≤ 0,6 dB
Support de transmission	FO

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Connecteur ODC

Interfaces

Type de signal/catégorie	Ethernet

Dimensions

Largeur	40 mm
Hauteur	130 mm
Profondeur	115 mm

Boîtier

Largeur du boîtier	40 mm

Caractéristiques mécaniques

Diamètre embout	1,25 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de l'embout	Céramique-Circonia
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de surface du boîtier	revêtement par poudre, gris (boîtier métallique)

Câble/conducteur

Type	Fibres de verre multimode

Type de câble	Fan out
Diamètre extérieur du câble	≤ 12,00 mm (de 6 mm)
	6 mm ... 12 mm
Fils, diamètre	2 mm

Câble fibre optique

Nombre de fibres	4
Fibre	GOF
Type de fibre	Fibre de verre multimode 62,5/125 µm
Support de transmission	FO

Valeurs caractéristiques

Atténuation	≤ 0,6 dB

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 55 °C

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	Déplacement flexible de l'adaptateur de profilé

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170113

ETIM

ETIM 9.0	EC001130

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr