

CF 500-230V - Outil de sertissage, électrique



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208348>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Sertisseur électrique universel, pour matrices de différents éléments de contact



Avantages

- Cosses isolées jusqu'à 6 mm²
- Embouts jusqu'à 50 mm²
- Contacts tournés jusqu'à 10 mm²
- Cosses tubulaires jusqu'à 10 mm²
- Embouts TWIN jusqu'à 2 x 10 mm²
- Cosses non isolées jusqu'à 16 mm²

Données commerciales

Référence	1208348
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH3231
Product key	BH3231
GTIN	4046356014472
Poids par pièce (emballage compris)	14□529 g
Poids par pièce (hors emballage)	13□850 g
Numéro du tarif douanier	84798100
Pays d'origine	DE

CF 500-230V - Outil de sertissage, électrique



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208348>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Automate à sertir
Sertissage	universel
Longueur d'insertion minimale	10 mm
Caractéristiques du produit	Angle d'ouverture réglable
	Changement facile de la matrice
	Compteur intégré et réinitialisable
	Fonctionnement en deux étapes pour le serrage du contact
	Poignée de transport pour changer de poste de travail
	Déclenchement du sertissage par interrupteur à pédale

Propriétés électriques

Plage de fréquence	50 Hz
Consommation de puissance	160 W

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	230 V AC (50 Hz)
---------------------------------	------------------

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,25 mm ² ... 50 mm ²
Section AWG	24 ... 1/0

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	140 mm
Hauteur	320 mm
Longueur	220 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
---------	------

Connecteur

Type de connecteur	Modèle d'enfichage de type EF
--------------------	-------------------------------

CF 500-230V - Outil de sertissage, électrique



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208348>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208348>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 500-230V - Outil de sertissage, électrique



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208348>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 500-230V - Outil de sertissage, électrique



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208348>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	d20b5d4a-87b3-4f99-b35a-456722efd83d

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr