# AI 0,5 - 8 WH-GB - Embout

1208966

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208966

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout, coloris: blanc

## Avantages

- Grâce au diamètre élargi du collier isolant, ce type d'embout trouve son application spécialement dans le domaine des câbles AWG.
- Ces embouts permettent un sertissage aisé de conducteurs munis d'une isolation supérieure.

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1208966 |
| Conditionnement | 500 Unité(s) |
| Commande minimum | 500 Unité(s) |
| Clé de vente | BH341S |
| Product key | BH341S |
| GTIN | 4046356130387 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,079 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,077 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit


| | |
|---|---|
| Type de produit | Embout |
| Classe de conducteur | conducteurs flexibles, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M |

### Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

| | |
|---|---|
| Section de conducteur souple max. | 0,5 mm² |
| Section du conducteur AWG max. | 20 |
| Longueur à dénuder | 11 mm |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Longueur de la douille | 8 mm |
| Longueur à dénuder maximale | 11 mm |
| Diamètre de la douille | 1,1 mm |
| Epaisseur des manchons | 0,15 mm |
| Epaisseur collet d'isolation | 0,25 mm |
| Cote intérieure collet d'isolation | 3 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | blanc (RAL 9010) |
| Matériau | CU-DHP |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Revêtement | étamage galvanique |
| Qualité de surface | étamage galvanique |
| Composants | exempt de silicone et d’halogène |

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Longueur de la douille | 8 mm |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante optimale (stockage, transport) | 23,00 °C 50,00 % Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre |
| Température permanente | 105 °C (-40 °C sans contrainte / 0 °C contrainte dynamique) |


| | |
|---|---|
| Température de courte durée | 120 °C |

## Normes et spécifications

| | |
|---|---|
| Design selon la norme | UL 486F-E |

## Dessins

Dessin coté




Longueur de la douille (b), longueur de la zone de contact (h), dimension intérieure du collier isolant (d), diamètre de la douille (k), épaisseur du collier isolant (i), épaisseur de la paroi de la douille (j)

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000005 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |

## Conformité environnementale

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,001 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr