# CRIMPFOX-RCI 6 - Pince à sertir

1212057

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212057

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour cosses isolées, 0,5 $mm^2$ ... 6,0 $mm^2$ (rouge, bleu. jaune), sertissage ovale, symétrique

## Avantages

- Les CRIMPFOX-RCI 6/... complètent la gamme de pinces à sertir pour cosses.
- Les matrices précises assurent une qualité constante lors du traitement des contacts.
- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1212057 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3132 |
| Product key | BH3132 |
| GTIN | 4046356453929 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 677 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 670,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 82032000 |
| Pays d'origine | SE |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements" |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Outil à sertir |
| Sertissage | Sertissage ovale |
| Caractéristiques du produit | Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable |
| | Forme de sertissage symétrique |

Emplacement de sertissage 1

| | |
|---|---|
| Section min. | 0,5 mm² |
| Section max. | 1,5 mm² |
| AWG min. | 20 |
| AWG max. | 16 |

Emplacement de sertissage 2

| | |
|---|---|
| Section min. | 1,5 mm² |
| Section max. | 2,5 mm² |
| AWG min. | 16 |
| AWG max. | 14 |

Emplacement de sertissage 3

| | |
|---|---|
| Section min. | 4 mm² |
| Section max. | 6 mm² |
| AWG min. | 12 |
| AWG max. | 10 |

### Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

| | |
|---|---|
| Section métrique | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Section AWG | 20 ... 10 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 68 mm |
| Longueur | 256 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Coloris | noir |

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212057

**EAC**
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000168 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas déquipement électrique et électronique |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr