# CUTFOX 16 VDE - Outil de sectionnement de câbles

1212126

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212126

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Coupe-câble, lame de précision à macrodenture, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 50 $mm^2$, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

## Avantages

- Contrôlé VDE
- Acier à outils spécial pour une utilisation durable
- Lame de précision à macrodenture
- Articulation à vis ajustable
- Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1212126 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3113 |
| Product key | BH3113 |
| GTIN | 4046356454254 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 196 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 196 g |
| Numéro du tarif douanier | 82032000 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements" |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Outil de coupe |
| Application | Aluminium |
| | Cuivre |
| Caractéristiques du produit | Surface de coupe dentelée |
| | Forme de construction compacte |
| | Coupe sans écrasement |
| | Poignée ergonomique à deux composants |
| | Articulation vissée réglable |
| | contrôlé VDE |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Diamètre | 16 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | multicolore (RAL -) |

### Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Diamètre extérieur du câble | ≤ 16,00 mm |

### Normes et spécifications

| | |
|---|---|
| Essais | DIN EN 60900 (VDE 0682 Partie 201) |
| | DIN ISO 5746 |

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212126

**EAC**
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

**Approbation du sigle VDE**
Identifiant de lhomologation: 40052526

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21044701 |
| ECLASS-15.0 | 21044701 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000142 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas déquipement électrique et électronique |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 3,38 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr