MICROFOX-PC ESD - Pince droite

1212483

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212483

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince droite électronique ESD, coudée à 45°, prise lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments

Description du produit

Remarque :
En raison des défis existant actuellement sur le marché mondial de l'approvisionnement, Phoenix Contact est malheureusement contraint d'accepter un autre matériau conforme à ESD. Les outils seront livrés à l'avenir avec des poignées en plastique noir/turquoise. Ceci n'entrave en rien la fonction ni la qualité des pinces ESD.

Avantages

- Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
- Ressort d'ouverture pour une ouverture facile et régulière
- Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
- Poignées spéciales en plastique conducteur pour dissipation lente et contrôlée de l'énergie électrostatique
- Acier à outils spécial pour une utilisation durable
- Les surfaces métalliques sont finement polies et phosphatées pour une protection optimale contre la rouille et un travail exempt d'éblouissement

Données commerciales

Référence	1212483
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3152
Product key	BH3152
GTIN	4046356527156
Poids par pièce (emballage compris)	89,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	89,5 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Pince électronique
Caractéristiques du produit	Ouverture facile et régulière
	Poignée ergonomique
	Poignée bicomposant
	Articulation traversante
	Surfaces métalliques finement polies et phosphatées
	Contrôle ESD

Propriétés électriques

Fusible	DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3

Dimensions

Largeur	60 mm
Hauteur	7 mm
Longueur	130 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	multicolore (RAL -)
Matériau	Acier
Revêtement	phosphaté

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212483

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043816
ECLASS-15.0	21043816

ETIM

ETIM 10.0	EC000835

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	3,29 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr