CRIMPFOX-TC MP - Pince à sertir avec afficheur numérique

1212510

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212510

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir pour contacts tournés, réglage de section universel, jusque max. 2,5 mm^2, afficheur numérique par incréments de 0,01 mm, dispositifs de verrouillage déverrouillables, avec aide au positionnement

Avantages

- Pince à sertir pour le traitement de contacts tournés jusqu'à 2,5 mm²
- L'aide au positionnement intégrée veille au positionnement exact des contacts
- Possibilité de réglage universelle pour l'usinage précis des sections correspondantes

Données commerciales

Référence	1212510
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3135
Product key	BH3135
GTIN	4046356555500
Poids par pièce (emballage compris)	798,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	798,5 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application	Pour les contacts à sertir tournés de la série CC..., CUC..., la liste détaillée des contacts à sertir se trouve dans les instructions d'installation

Restriction d'utilisation

Remarque CEM	CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage quatre points
Caractéristiques du produit	Réglage universel de la section avec affichage numérique
	Surveillance électronique de l'usure
	Équipée d'une aide au positionnement, remplaçable
	Pour divers contacts Phoenix Contact - voir la documentation technique
	Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable

Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,08 mm²
Section max.	2,5 mm²
AWG min.	28
AWG max.	14

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,08 mm² ... 2,5 mm²
Section AWG	28 ... 14

Dimensions

Longueur	175 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir/vert

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212510

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(n° CAS: 110-71-4)
	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	e67f1777-45c4-4f95-8d9b-644aca75c585

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	117,157 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr