SF-ASD 21 SET 230V - Kit de visseuse à batterie

1212530

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212530

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit tournevis sans fil avec deux batteries, chargeur 230 V, engrenage à deux vitesses, rotation à droite/à gauche et embrayage à 21 niveaux jusqu'à 600 tr/min, mandrin à raccordement rapide hexagonal, éclairage intégré, capuchon de protection contre tout ajustement involontaire des couples.

Avantages

- Visseuse à batterie avec engrenage à deux vitesses, rotation à droite/gauche et coupleur à 21 niveaux avec niveau de perforation jusqu'à 600 tr./min
- Réglable de 0,3 ... 4,4 Nm
- .Les voyants lumineux intégrés permettent d'éclairer la zone de travail
- Avec cache de protection encliquetable en option pour éviter les déréglages involontaires de couple

Données commerciales

Référence	1212530
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3243
Product key	BH3243
GTIN	4046356589451
Poids par pièce (emballage compris)	2☐497,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	2☐497,2 g
Numéro du tarif douanier	84672920
Pays d'origine	JP

SF-ASD 21 SET 230V - Kit de visseuse à batterie

1212530

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212530

Ce kit comprend

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532



Tournevis sans fil, batterie comprise, rotation à droite/à gauche, embrayage à 21 positions, jusqu'à 600 tr/min, mandrin à raccordement rapide hexagonal 6,3 mm, couple de serrage réglable de 0,3 Nm ... 4,4 Nm

SF-ASD 21/CHARGER 230V - Chargeur

1212535

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212535

Chargeur de rechange, pour tournevis à batterie SF-ASD 21, 230 V



SF-ASD 21/ACCU - Module accu

1914966

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1914966



Module accu, 1,90 Ah, Li-Ion

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Outil dynamométrique
Type de conditionnement	emballé dans un carton
Tension des batteries	3,6 V

Propriétés électriques

Consommation de puissance	5,4 W
Tension nominale U_N	3,6 V DC

Batterie

Tension des batteries	3,60 V DC
Capacité de l'accu	1,90 Ah

Caractéristiques de raccordement

Plage couple	0,3 Nm ... 4,4 Nm
Sortie	6,3 mm

Dimensions

Largeur	44 mm
Hauteur	165 mm
Longueur	277 mm

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21050890
ECLASS-15.0	21050890

ETIM

ETIM 10.0	EC001395

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	44,865 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr