

# EEM-DM357-70 - Appareil de mesure



1219095

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1219095>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Compteur d'énergie triphasé destiné à déterminer la puissance active par mesure directe dans des réseaux pouvant atteindre 500 V/63 A, avec sortie S0, entrée TOR, température de service jusqu'à +70 °C, interface RS-485, et certifié selon la directive MID



## Données commerciales

Référence	1219095
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CMMC11
Product key	CMMC11
GTIN	4063151303501
Poids par pièce (emballage compris)	494,466 g
Poids par pièce (hors emballage)	494,466 g
Numéro du tarif douanier	90283019
Pays d'origine	IT

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Compteur d'énergie
Propriétés d'isolation	
Classe de protection	II (EN 50470-1)
Propriétés d'isolation	
Degré de pollution	2

### Propriétés électriques

Classe de précision	Classe B (EN 50470-3)
	Classe 1 (EN 62053-21)
Rigidité diélectrique	6 kV
	4 kV (EN 50470-3, 7.2)

### Alimentation

Plage de tension d'alimentation	Alimentation à partir du circuit de mesure
---------------------------------	--

### Données d'entrée

#### Mesure

Plage de tension d'entrée	3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V)
Plage de courant d'entrée	0,02 A ... 63 A
Consommation de puissance	3,5 VA (1 W)
Plage de fréquence	45 Hz ... 65 Hz
Courant de démarrage $I_{st}$	0,02 A
Courant minimum $I_{min}$	0,25 A
Courant limite $I_{max}$	63 A
Courant transitoire $I_{tr}$	0,5 A
Courant de référence $I_{ref}$	5 A
Charge du transformateur de courant	1,5 mΩ
Énergie active (EN 50470-3)	Classe B
Énergie active (CEI 62053-21)	Classe 1
Énergie passive (CEI 62053-23)	Classe 2

#### Numérique

Description de l'entrée	Active opto-isolée
Plage de tension d'entrée	80 V AC/DC ... 276 V AC/DC

### Données de sortie

#### Sortie S0

Description de la sortie	Passive opto-isolée
Tension de commutation maximale	27 V DC

Courant de commutation maximal	27 mA
Durée d'impulsion	50 ms ±2 ms
Temps de pause	30 ms ±2 ms
LED à impulsions	1000 imp/kWh
Constante de compteur	100 imp/kWh, kVAh, kvarh

## Caractéristiques de raccordement

### Borne de mesure

Dénomination	Borne de mesure
--------------	-----------------

### Raccordement du conducteur

Technologie de raccordement	Raccordement vissé
rigide	1,5 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>
souple	1,5 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>
AWG	16 ... 2 (rigide/souple)
Couple de serrage	2 Nm

### autres raccordements

Dénomination	autres raccordements
--------------	----------------------

### Raccordement du conducteur

Technologie de raccordement	Raccordement vissé
rigide	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
souple	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
AWG	20 ... 16 (rigide/souple)
Couple de serrage	0,5 Nm

## Interfaces

### Communication:

Protocole de communication	Modbus
Norme en matière de communication	RS-485
Plage de vitesse de transmission	300 bit/s ... 57600 bit/s
Parité	impaire, paire, aucune

## Dimensions

### Dimensions de l'article

Largeur	72 mm
Hauteur	91 mm
Profondeur	70 mm

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection (Face avant)	IP51 (Face avant)
Indice de protection (Raccordements)	IP20 (Raccordements)

# EEM-DM357-70 - Appareil de mesure



1219095

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1219095>

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 75 °C
Humidité de l'air max. admissible (service)	80 %
Environnement mécanique	M1
Environnement CEM	E2

## Homologations

### CE

Certificat	Conformité CE
------------	---------------

### MID

Repérage	Conforme MID
----------	--------------

## Normes et spécifications

Normes/prescriptions	EN 50470-1
	EN 50470-3

# EEM-DM357-70 - Appareil de mesure



1219095

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1219095>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1219095>

### **MID**

Identifiant de l'homologation: No. 390/MID

1219095

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1219095>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27142330
ECLASS-15.0	27142330

### ETIM

ETIM 9.0	EC002301
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %