CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Kit pince à sertir

1200102

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200102

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Outil pour le traitement des embouts de 0,5 mm^2 à 2,5 mm^2, conformément à la norme DIN 46228-4, équipé d'un dispositif de blocage, d'une unité de coupe, de dénudage, de torsion et de sertissage, avec trois chargeurs, y compris une bande d'embout de 0,5 mm^2 ... 2,5 mm^2, emballé dans un coffret robuste en plastique

Avantages

- Robustesse et durabilité grâce à l'utilisation de plastiques résistants et de métaux traités
und vergüteter Metalle
- Pince à sertir multifonction pour le traitement de rubans d'embouts selon DIN 46228-4
Aderendhülsenbändern nach DIN 46228-4
- Qualité de sertissage élevée et constante garantie par le blocage imposé intégré
- Jusqu'à 30 % de gain de temps, du fait que les étapes de processus nécessaires à la confection du conducteur ne peuvent être réalisées qu'avec un seul outil
- Les processus pouvant être visualisés directement sur la pince simplifient l'utilisation

Données commerciales

Référence	1200102
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3511
Product key	BH3511
GTIN	4055626042398
Poids par pièce (emballage compris)	735,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	727,7 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
Type de conditionnement	Mallette
Sertissage	Indent à sertir
Section min.	0,5 mm²
Section max.	2,5 mm²
AWG min.	20
AWG max.	14

Caractéristiques de raccordement

Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur souple	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur rigide	0,5 mm² ... 2,5 mm²

Dimensions

Largeur	31,5 mm
Hauteur	100 mm
Longueur	180 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200102

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 10.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	38,76 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr