

CRIMPFOX DUO 16S - Pince à sertir



1202877

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202877>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, type de contact : embouts isolés et non-isolés, normes/dispositions : DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F, section min. : 0,14 mm², section max. : 16 mm², pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 6 mm², ajustement automatique à la section, matrice pivotante, insertions latérale et frontale, sertissage : carré

Avantages

- Sertir dans les zones difficilement accessibles grâce à la matrice pivotante
- Réglage automatique en continu pour les embouts TWIN
- Manipulation confortable grâce à son envergure réduite avec une continuité optimale de la force manuelle
- Sécurité d'utilisation grâce au verrouillage forcé et à la matrice à réglage automatique

Données commerciales

Référence	1202877
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3131
Product key	BH3131
GTIN	4063151267674
Poids par pièce (emballage compris)	386,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	386,8 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Type de conditionnement	Sacoche
Sertissage	Sertissage à quatre pans
Caractéristiques du produit	Matrice pivotante
	Adaptée aux embouts TWIN
	Faible envergure
	Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
	Matrice de sertissage auto-réglable

Emplacement de sertissage 1

Section min.	16 mm ²
Section max.	0,14 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	6

Propriétés électriques

Fusible	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F
---------	---

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,14 mm ² ... 16 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 6 mm ²)
Section AWG	26 ... 6 (2x AWG 20 ... 2 x AWG 10)

Dimensions

Largeur	65 mm
Hauteur	25 mm
Longueur	180 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	multicolore (RAL -)
Matériau	Acier avec poignée en plastique

CRIMPFOX DUO 16S - Pince à sertir



1202877

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202877>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202877>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX DUO 16S - Pince à sertir



1202877

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202877>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX DUO 16S - Pince à sertir



1202877

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202877>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr