

# ZAP 25 T - Outil de sertissage, pneumatique



1203123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203123>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir pneumatique pour établi, pour embouts selon DIN 46228-1 : 1992-08 et DIN 46228-4 : 1990-09, pour section de câble 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup>

## Avantages

- Ces pinces à sertir ont été spécialement conçues pour la préconfection de conducteurs.
- L'opération de sertissage est déclenchée par une commande actionnée au pied.
- Deux bacs de stockage intégrés garantissent un accès rapide aux embouts.

## Données commerciales

Référence	1203123
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH3232
Product key	BH3232
GTIN	4017918018092
Poids par pièce (emballage compris)	2□421 g
Poids par pièce (hors emballage)	2□421 g
Numéro du tarif douanier	84671900
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Automate à sertir
Sertissage	en trapèze
Consommation d'air par sertissage	0,2 l
Plage de pression	4,00 bar ... 6,00 bar
Caractéristiques du produit	Démarrage du cycle de sertissage par interrupteur à pédale
	Matrice de sertissage duo, introduit les conducteurs par l'avant et le côté
	1 empreinte de matrice
	Coque intégrée pour embouts
	Largeur de la matrice : 12 mm
	La goulotte d'insertion facilite le positionnement

### Propriétés électriques

Plage de fréquence	0 Hz
--------------------	------

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (2 x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> )
------------------	---

### Dimensions

Largeur	140 mm
Hauteur	70 mm
Longueur	200 mm

# ZAP 25 T - Outil de sertissage, pneumatique



1203123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203123>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203123>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549



**EAC**

Identifiant de l'homologation: 0278662

# ZAP 25 T - Outil de sertissage, pneumatique



1203123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203123>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

### ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# ZAP 25 T - Outil de sertissage, pneumatique



1203123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203123>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)