

# PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC - Contacteur



1221752

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221752>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contacteur pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire avec contact NF à action directe pour une coupure sécurisée, avec analyseur adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1) et au SIL 3 (EN CEI 62061)

## Description du produit

Les interrupteurs d'arrêt d'urgence de Phoenix Contact sont des appareils de commutation électromécaniques avec une fonction de protection. Ils sont utilisés pour arrêter ou mettre hors service en toute sécurité les machines et les installations, afin d'éviter ou de réduire les dommages corporels et matériels. Cette gamme comprend un système modulaire et une solution préconfigurée. Les interrupteurs d'arrêt d'urgence modulaires se composent des éléments suivants : - Organe de commande PSR-ESS-M0-H100/...110/...120 - Support de module PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Contacteur sécurisé PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC ou PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Il est possible de combiner d'autres contacteurs si nécessaire.

## Avantages

- Ce système modulaire permet une solution rentable pour des utilisations personnalisées
- Ouverture à action directe selon la norme CEI 60947-5-1
- Dans les applications avec un analyseur adapté, adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN CEI 62061)

## Données commerciales

Référence	1221752
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNA62Z
Product key	DNA62Z
GTIN	4063151310868
Poids par pièce (emballage compris)	29,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	25,2 g
Numéro du tarif douanier	85365080
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

### Propriétés du produit

Type de produit	Contacteur
Gamme de produits	Interrupteurs d'arrêt d'urgence modulaires
Application	Déconnexion sécurisée
Fusible amont recommandé	16 A (Car. DPCC C)

#### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Classe de protection	II
Degré de pollution	3

### Propriétés électriques

Courant de court-circuit	1000 A (courant de court-circuit conditionnel $I_q$ )
Tension de tenue aux chocs assignée	4 kV

#### Données de contact

Type de contact	1 contact NF à action directe
Matériau des contacts	AgNi
Ouverture à action positive	selon la norme EN 60947-5-1, Annexe K
Course d'actionnement	6 mm
Tension	min. 5 V max. (voir Courant limite de charge)
Courant	min. 1 mA max. (voir Courant limite de charge)
Durée de vie en service électrique	$10^6$ cycles
Durée de vie mécanique	$10^6$ cycles
Résistance de contact	< 20 mΩ
Temps de rebondissement	< 10 ms

#### Courant limite de charge selon CEI/EN 60947-5-1

Norme	CEI/EN 60947-5-1
Catégorie d'utilisation	AC15 A600
Tension assignée d'isolement $U_i$	600 V
Tension de service assignée $U_e$	240 V 440 V
Courant de service assigné $I_e$	3 A 1,6 A
Pouvoir de coupure	$10 \times I_e$

# PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC - Contacteur



1221752

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221752>


Intensité permanente thermique $I_{th}$	16 A
Catégorie d'utilisation	DC13 Q600
Tension assignée d'isolement $U_i$	600 V
Tension de service assignée $U_e$	440 V
	250 V
	125 V
	60 V
	24 V
Courant de service assigné $I_e$	0,12 A
	0,2 A
	0,4 A
	1 A
	2 A
Pouvoir de coupure	1,1x $I_e$

## Caractéristiques de raccordement

### Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement vissé
Remarque relative à la connectique	2 conducteurs possibles par point de connexion, un conducteur de chaque côté de la vis
Section de conducteur rigide	0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple	0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple avec embout	0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur AWG	20 ... 14 (conducteurs rigides ou souples sans embout)
	23 ... 14 (conducteurs souples avec embouts)
Longueur à dénuder	8 mm ... 9 mm
Couple de serrage	0,8 Nm ... 1 Nm

## Dimensions

Dessin coté	
Largeur	9,1 mm
Hauteur	34,8 mm
Profondeur	44,6 mm

## Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	rouge (RAL 3001)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA

## Conditions environnementales et de durée de vie

# PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC - Contacteur



1221752

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221752>

## Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 85 °C (en liaison avec un module d'éclairage de max. 65 °C)
Température ambiante (stockage/transport)	-50 °C ... 85 °C
Hauteur d'utilisation	max. 2000 m (au-d. du niveau de la mer)
Choc	15 g / 11 ms, selon la norme CEI 60068-2-27
Vibration (fonctionnement)	10 Hz ... 500 Hz, amplitude 0,35 mm, 5 g, selon la norme CEI 60068-2-6

## Montage

Type de montage	Montage par enfichage
Position de montage	indifférent


# PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC - Contacteur



1221752

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221752>

## Dessins



Dimensions (en mm)

1221752

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221752>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221752>



### UL Listed

Identifiant de l'homologation: E140324



### cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E140324



### Functional Safety

Identifiant de l'homologation: B 029429 0031 Rev01



### EAC

Identifiant de l'homologation: RU\*DE\*B\*00073/21

1221752

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221752>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371302
ECLASS-15.0 ASSET	27250101
ECLASS-15.0	27371302

### ETIM

ETIM 10.0	EC000041
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

1221752

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221752>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,428 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)