

RPI-BC 107,6 DEV-KIT BK P10 - Boîtier électronique



1227311

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227311>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier sur rail DIN pour ordinateurs Raspberry Pi (adapté aux Raspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 4B et 5B) ; kit composé d'une partie supérieure et d'un support de circuit imprimé ; boîtier selon DIN 43880

Avantages

- Montage sans outil
- Large espace pour des circuits supplémentaires sur circuits imprimés perforés ou circuits imprimés supplémentaires
- Bande GPIO utilisable avec la technique de raccordement de la gamme PTSM
- Simple connexion module-module via connecteur de bus sur profilés

Données commerciales

Référence	1227311
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ACHBAE
Product key	ACHBAE
GTIN	4063151364496
Poids par pièce (emballage compris)	60,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	32,56 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

1227311

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227311>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Partie supérieure du boîtier
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880
Type de boîtier	Boîtier d'installation modulaire pour bâtiments
Série de boîtiers	BC

Dimensions

Largeur	107,6 mm
Longueur	89,7 mm
Graduation	6 UL

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	noir (RAL 9005)
Matériau	PC
Qualité de surface	non traité

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	95 %

Montage

Type de montage	Encliqueter
-----------------	-------------

RPI-BC 107,6 DEV-KIT BK P10 - Boîtier électronique



1227311

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227311>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227311>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E240868

1227311

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227311>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190201
ECLASS-15.0	27190201

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1227311

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1227311>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr