PPS CD M - Coupe-goulotte

1207569

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207569

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Coupe-goulotte, pour la coupe sans bavure de goulottes et leurs couvercles, utilisable jusqu'à une largeur de 125 mm

Avantages

- Épaisseur du matériau jusqu'à 2,5 mm
- Coupe économe en énergie et qui ménage les articulations grâce à la démultiplication optimale du levier
- Barre graduée métrique avec butée réglable
- Largeur de coupe 125 mm
- Sécurité grâce à la protection de la prise
- Découpage sans bavure et sans copeaux

Données commerciales

Référence	1207569
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3114
Product key	BH3114
GTIN	4017918895204
Poids par pièce (emballage compris)	11□080 g
Poids par pièce (hors emballage)	10□553 g
Numéro du tarif douanier	82073090
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Outil de coupe
Application	Goulotte en plastique
Caractéristiques du produit	Barre graduée métrique 1 m avec coulisseau de butée
	Pour les goulottes jusqu'à 125 mm de largeur et 2,5 mm d'épaisseur de matériau
	Butée à 90°
	Coupe sans bavures ni copeaux
	Équipé d'une protection contre les pincements
	Transmission optimisée à levier
	Pour le montage sur table (trous de vissage existants)

Dimensions

Largeur	285 mm
Largeur de la lame	125 mm
Hauteur	290 mm
Longueur	280 mm
Longueur de la barre graduée	1000 mm
Longueur du levier	540 mm
Epaisseur du matériel	2,5 mm
Epaisseur max.	2,5 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	0 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	multicolore (RAL -)
Matériau	Acier avec poignée en plastique
Composants	exempt d'halogène

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	0 mm

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043716
ECLASS-15.0	21043716

ETIM

ETIM 10.0	EC000565

UNSPSC

UNSPSC 21.0	23151900

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr