# NS 35/15 PERF (18X5,2) 2000MM-VPE 10 - Profilé percé

1210006

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1210006

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé percé, Conditionnement par 10 unités (20 m), similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argent

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1210006 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BE7244 |
| Product key | BE7244 |
| GTIN | 4017918937560 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1☐280 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1☐280 g |
| Numéro du tarif douanier | 72166190 |
| Pays d'origine | DE |

# NS 35/15 PERF (18X5,2) 2000MM-VPE 10 - Profilé percé

1210006

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1210006

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Rail DIN |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Largeur des trous | 18 mm |
| Hauteur des trous | 5,2 mm |
| Profondeur | 15 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Intervalle entre perçages | 25 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | argenté |
| Matériau | Acier |
| Revêtement | galvanisé, traité par passivation couche épaisse |

### Normes et spécifications

| | |
|---|---|
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Essais | similaire à EN 60715 |

### Contrôles électriques

Résistance aux courants de courte durée

| | |
|---|---|
| Section E-Cu équivalente | 25 mm² |
| Capacité de charge du courant instantané 1 s | 3 kA |

# NS 35/15 PERF (18X5,2) 2000MM-VPE 10 - Profilé percé

1210006

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1210006

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001285 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,165 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr