

CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - Câble



1210707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1210707>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 1 m

Données commerciales

Référence	1210707
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	DK226S
Product key	DK226S
GTIN	4063151283216
Poids par pièce (emballage compris)	300 g
Poids par pièce (hors emballage)	300 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble préconfectionné
-----------------	-----------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP00
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54 (Emplacement de montage)
Température ambiante (fonctionnement) (Pose fixe)	-40 °C ... 70 °C (Pose fixe)
Température ambiante (fonctionnement) (Pose souple)	-10 °C ... 70 °C (Pose souple)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m

Propriétés électriques

Tension de service (AC)	≤ 30 V AC
Tension de service (DC)	≤ 60 V DC
Durée d'enclenchement	100 % ED
Courant (par chemin, 50 °C)	≤ 1 A (à l'état déroulé, voir déclassement)
Courant (par chemin, 70 °C)	≤ 0,6 A (à l'état déroulé, voir déclassement)

Automate pris en charge: SIEMENS ET 200SP HA

Bloc de terminal adapté	6DL1193-6TP00-0BH1
	6DL1193-6TP00-0DH1
	6DL1193-6TP00-0BM1
	6DL1193-6TP00-0DM1
Module de périphérie adapté	6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)
	6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)

Câble/conducteur

Longueur du câble	1 m
-------------------	-----

50X0.14 [PVC]

Style UL AWM	2464/1061
Nombre de pôles	50
Blindé	non
Type	50X0.14 [PVC]
Type de conducteur	Câble rond pré-équipé
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,16 mm
AWG ligne de signaux	26
Section de câble	50x 0,14 mm ²
Diamètre de fil avec isolant	1 mm ±0,03 mm
Diamètre extérieur du câble	10,30 mm ±0,4 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC semi-rigide

CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - Câble



1210707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1210707>

Gaine extérieure, coloris	gris
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Résistance de la ligne	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Rayon de courbure minimal, pose fixe	86 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	161 mm
Capacité de charge dynamique (pliage)	Cycles de flexion max.: 5000 (Avec rayon ≥ 15 x diamètre extérieur)
Absence d'halogène	non
Résistance à la propagation des flammes	CEI 60332-1-2 (conduite)
	VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite)
	CEI 60332-3-22 (conduite)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Résistance à l'huile	contre les projections occasionnelles (conduite)
Version de câble	Câble pour un module

Code couleur: Fil unique

noir	IDC/FLK50 (1) = D-SUB37 (17)
marron	IDC/FLK50 (2) = D-SUB37 (17)
rouge	IDC/FLK50 (3) = D-SUB37 (1)
orange	IDC/FLK50 (4) = D-SUB37 (2)
jaune	IDC/FLK50 (5) = D-SUB37 (3)
vert	IDC/FLK50 (6) = D-SUB37 (4)
bleu	IDC/FLK50 (7) = D-SUB37 (5)
violet	IDC/FLK50 (8) = D-SUB37 (6)
gris	IDC/FLK50 (9) = D-SUB37 (7)
blanc	IDC/FLK50 (10) = D-SUB37 (8)
blanc-noir	IDC/FLK50 (11) = D-SUB37 (36)
blanc-marron	IDC/FLK50 (12) = D-SUB37 (36)
blanc-rouge	IDC/FLK50 (13) = D-SUB37 (17)
blanc-orange	IDC/FLK50 (14) = D-SUB37 (17)
blanc-jaune	IDC/FLK50 (15) = D-SUB37 (9)
blanc-vert	IDC/FLK50 (16) = D-SUB37 (10)
blanc-bleu	IDC/FLK50 (17) = D-SUB37 (11)
blanc-violet	IDC/FLK50 (18) = D-SUB37 (12)
blanc-gris	IDC/FLK50 (19) = D-SUB37 (13)
marron-noir	IDC/FLK50 (20) = D-SUB37 (14)
marron-rouge	IDC/FLK50 (21) = D-SUB37 (15)
marron-orange	IDC/FLK50 (22) = D-SUB37 (16)
marron-jaune	IDC/FLK50 (23) = D-SUB37 (36)
marron-vert	IDC/FLK50 (24) = D-SUB37 (36)
marron-bleu	IDC/FLK50 (25) = D-SUB37 (18)
marron-violet	IDC/FLK50 (26) = D-SUB37 (18)

CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - Câble



1210707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1210707>

marron-gris	IDC/FLK50 (27) = D-SUB37 (20)
marron-blanc	IDC/FLK50 (28) = D-SUB37 (21)
vert-noir	IDC/FLK50 (29) = D-SUB37 (22)
vert-marron	IDC/FLK50 (30) = D-SUB37 (23)
vert-rouge	IDC/FLK50 (31) = D-SUB37 (24)
vert-orange	IDC/FLK50 (32) = D-SUB37 (25)
vert-bleu	IDC/FLK50 (33) = D-SUB37 (26)
vert-violet	IDC/FLK50 (34) = D-SUB37 (27)
vert-gris	IDC/FLK50 (35) = D-SUB37 (37)
vert-blanc	IDC/FLK50 (36) = D-SUB37 (37)
jaune-noir	IDC/FLK50 (37) = D-SUB37 (18)
jaune-marron	IDC/FLK50 (38) = D-SUB37 (18)
jaune-rouge	IDC/FLK50 (39) = D-SUB37 (28)
jaune-orange	IDC/FLK50 (40) = D-SUB37 (29)
jaune-bleu	IDC/FLK50 (41) = D-SUB37 (30)
jaune-violet	IDC/FLK50 (42) = D-SUB37 (31)
jaune-gris	IDC/FLK50 (43) = D-SUB37 (32)
jaune-blanc	IDC/FLK50 (44) = D-SUB37 (33)
gris-noir	IDC/FLK50 (45) = D-SUB37 (34)
gris-marron	IDC/FLK50 (46) = D-SUB37 (35)
gris-rouge	IDC/FLK50 (47) = D-SUB37 (37)
gris-orange	IDC/FLK50 (48) = D-SUB37 (37)

Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1

Connexion selon la norme	CEI 60807-2 DIN 41652
Type de raccordement	Connecteur femelle D-SUB
Filetage vis	UNC 4-40 M2,5
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	37
Couple de serrage	0,2 Nm
Cycles d'enfichage	> 200
Pas	2,77 mm

Raccordement 2

Connexion selon la norme	CEI 60603-13 (selon)
Type de raccordement	IDC/FLK connecteur femelle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	50
Cycles d'enfichage	> 50
Pas	2,54 mm

CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - Câble



1210707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1210707>


Remarques

Information pour le fonctionnement

Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.

Dessins

Diagramme



Courant maximum autorisé par voie, déroulé

CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - Câble



1210707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1210707>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1210707>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU*-DE.HB*35.B00385



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E238705

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	125 V	1 A	-	-



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E238705

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	125 V	1 A	-	-

CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - Câble



1210707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1210707>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

ETIM

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - Câble



1210707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1210707>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	519231f4-2e72-499d-b753-7ce763b27981

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr