

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince universelle, forme coudée, avec ressort d'ouverture et butée, poignées dentées opposées, clé polygonale intégrée M8 - M10, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

Avantages

- Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue
- Rapports de transmission adaptés pour d'excellentes capacités de maintien et de coupe
- Effort à fournir par l'utilisateur nettement réduit
- Acier à outils spécial pour une utilisation durable
- Surface de préhension dentée et arête de coupe tranchante
- Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
- Contrôlé VDE

Données commerciales

Référence	1212203
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH3162
Product key	BH3162
GTIN	4046356454193
Poids par pièce (emballage compris)	291 g
Poids par pièce (hors emballage)	288 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
---------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Outil universel
Application	Aluminium
	Cuivre
Caractéristiques du produit	Le tranchant est trempé par induction
	Surface de préhension dentée
	Forme ergonomique coudée
	Poignée ergonomique à deux composants
	Rappel par ressort avec blocage
	Acier spécial pour outils, matricé et trempé à l'huile contrôlé VDE

Dimensions

Longueur	200 mm
----------	--------

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	≤ 13,00 mm
-----------------------------	------------

Normes et spécifications

Essais	DIN EN 60900 (VDE 0682 Partie 201)
	DIN ISO 5746

UNIFOX-CE VDE - Pince universelle



1212203

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212203>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212203>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974



Approbation du sigle VDE

Identifiant de l'homologation: 40052526

UNIFOX-CE VDE - Pince universelle



1212203

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212203>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043809
ECLASS-15.0	21043809

ETIM

ETIM 10.0	EC000836
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr