# SF-SL 0,8X4,0-100 - Tournevis

1212551

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212551

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis, tête fendue (taillée au laser), taille : 0,8 x 4,0 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

## Avantages

- Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
- Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1212551 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3141 |
| Product key | BH3141 |
| GTIN | 4046356589864 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 59,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 59,06 g |
| Numéro du tarif douanier | 82054000 |
| Pays d'origine | CZ |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements" |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Outil de serrage |
| Type | Fente |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Sortie | Fente |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 33 mm |
| Largeur de la lame | 4 mm |
| Hauteur de lame | 100 mm |
| Longueur | 198 mm |
| Ouverture de clé | 0 mm |
| Ouverture de clé Montage | 0 mm |
| Epaisseur de lame | 0,8 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Matériau | acier pour outils allié |

### Normes et spécifications

| | |
|---|---|
| Essais | DIN/ISO 2380-1 |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21040407 |
| ECLASS-15.0 | 21040407 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000158 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas déquipement électrique et électronique |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,652 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr