# CRIMPFOX-RCI 6-M - Pince à sertir

1212730

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212730

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, corps de pince compact, pour cosses isolées symétriques, 0,5 $mm^2$ ... 6,0 $mm^2$ (rouge, bleu, jaune), stations de matrice repérées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale

## Avantages

- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Un code couleur sur les matrices indique clairement la section.
- Pince à sertir pour cosses et connecteurs
- Le déverrouillage intervient dès que la pression requise est atteinte, afin de garantir un sertissage avec la force nécessaire.

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1212730 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3132 |
| Product key | BH3132 |
| GTIN | 4046356857895 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 619,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 619,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 82032000 |
| Pays d'origine | SE |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements" |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Outil à sertir |
| Sertissage | Sertissage ovale |
| Caractéristiques du produit | Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable |
| | Matrices à code couleur |

Emplacement de sertissage 1

| | |
|---|---|
| Section min. | 0,5 mm² |
| Section max. | 1,5 mm² |
| AWG min. | 20 |
| AWG max. | 16 |

Emplacement de sertissage 2

| | |
|---|---|
| Section min. | 1,5 mm² |
| Section max. | 2,5 mm² |
| AWG min. | 16 |
| AWG max. | 14 |

Emplacement de sertissage 3

| | |
|---|---|
| Section min. | 4 mm² |
| Section max. | 6 mm² |
| AWG min. | 12 |
| AWG max. | 10 |

### Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

| | |
|---|---|
| Section métrique | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Section AWG | 20 ... 10 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Hauteur | 76 mm |
| Longueur | 204 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Coloris | noir |

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212730

**EAC**
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000168 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas déquipement électrique et électronique |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr