

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Pince à sertir



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212732>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour cosse tubulaire non isolée, 10 - 70 mm², sertissage Indent

Avantages

- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Les poignées ergonomiques garantissent un excellent maintien et un travail sans fatigue.
- Pince à sertir, pour cosses tubulaires non isolées
- Type compact et léger

Données commerciales

Référence	1212732
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3133
Product key	BH3133
GTIN	4046356857918
Poids par pièce (emballage compris)	3□073,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	3□073,3 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
---------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Indent à sertir
Caractéristiques du produit	Matrices de sertissage asymétriques pour cosses tubulaires (KSF, KRF, KSD, KRD)
	Rapport de démultiplication élevé
	Utilisation à deux mains
	Avec dispositif de verrouillage automatique

Emplacement de sertissage 1

Section max.	10 mm ²
AWG max.	8

Emplacement de sertissage 2

Section max.	16 mm ²
AWG max.	6

Emplacement de sertissage 3

Section max.	25 mm ²
AWG max.	3

Emplacement de sertissage 4

Section max.	35 mm ²
AWG max.	2

Emplacement de sertissage 5

Section max.	50 mm ²
AWG max.	0

Emplacement de sertissage 6

Section max.	70 mm ²
AWG max.	00

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	10 mm ² ... 70 mm ²
------------------	---

Dimensions

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Pince à sertir



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212732>

Largeur	44 mm
Hauteur	80 mm
Longueur	492 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Pince à sertir



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212732>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212732>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Pince à sertir



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212732>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Pince à sertir



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212732>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr