

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213154>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour embouts isolés et non isolés suivant DIN 46228 Partie 1 et 4, de 0,14 mm² à 10 mm², également pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm², ajustement automatique à la section, insertion latérale, avec revêtement anti-choc

Avantages

- Le dispositif de blocage veille à une haute qualité constante des résultats de sertissage
- Le contour ergonomique de la poignée assure une manipulation aisée sans fatigue
- La largeur de poignée particulièrement étroite s'ajuste parfaitement à toutes les mains
- Une force d'actionnement réduite de maximum 30 % grâce à la transmission optimisée à levier
- L'arceau en plastique d'une grande stabilité au-dessus de la tête de la pince protège l'outil des chutes

Données commerciales

Référence	1213154
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3131
Product key	BH3131
GTIN	4055626212623
Poids par pièce (emballage compris)	460 g
Poids par pièce (hors emballage)	377,9 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
---------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage à quatre pans
Caractéristiques du produit	Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
	Faible envergure
	Jusqu'à 30 % de réduction de la force d'actionnement
	Protection contre les dommages dus aux chutes grâce à un solide arceau en plastique au-dessus de la tête de la pince

Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,14 mm ²
Section max.	10 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	8

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,14 mm ² ... 10 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 4 mm ²)
Section AWG	26 ... 8 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

Dimensions

Largeur	70 mm
Hauteur	21 mm
Longueur	180 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir/vert
---------	-----------

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213154>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213154>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213154>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213154>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr